fiche produit

article n° 07.312.7855.0

cloison TWFN 2,5 E1/2/35



article n°	07.312.7855.0
EAN	4015573715950
unité de commande	10 pièce(s)


certificats/approbations


données techniques

général


couleur	gris
type de plaque de terminaison	non
type de plaque intermédiaire	oui
force	1,5 mm
verrouillable	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0

dessin technique





M1 : 1



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.	Farbe color	Type type
07.312.7855.0	grau, ähnl. RAL 7032 grey, similar to RAL 7032	TWFN 2,5 E1/2/35
07.312.7855.6	blau, ähnl. RAL 5012 blue, similar to RAL 5012	TWFN 2,5 E1/2/35 BL

Toleranzierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance: -

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: / First Use: -

Blatt / Sheet: 1 von / of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: 2:1

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

	2012	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn		19.07.	Schmitt J.
geprüft / checked		-	-
Normgepr. Stand. check		-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 07.312.7855.0 01K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Änderung/Revision | Index | Datum / Blatt Date / Sheet

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title

TRENNWAND
fasis PRO
partition plate

0731278550K_2 CADM2035 Schmitt 2012-07-19T08:25:20 1.000

DU-PEM-08/91b

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig