
fiche produit

article n° 56.203.0055.0

bornier de traversée WTP 2,5/4

Borne de passage avec push in connection pour monter sur TS 35, sectionnominale: 2,5 mm², largeur: 5 mm, Couleur: gris



article n°	56.203.0055.0
EAN	4049088181153
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

section nominale	4 mm²
couleur	gris
nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	5 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
type de montage	rail DIN
Anschlussart	connexion enfichable
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	rail DIN
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0

données techniques

courant nominal	32 A
tension nominal	800 V
tension nominale d'impultion	8 kV
degré de pollution	3
plaque d'extrémité requise	oui
matériau isolant	thermo-plastique
longueur	47 mm

données de connexion

type de connexion	connexion enfichable
type de connexion 1	connexion enfichable
section minimale du fil plein	0,2 mm²
section transversale maximale solide	4 mm²

section transversale minimale à brin fin	0,2 mm²
section maximale finement torsadée	4 mm²
section minimale des fils torsadés	0,2 mm²
section transversale maximale en toron	4 mm²
section minimale du conducteur flexible (à brins fins) avec embout	0,2 mm²
max. section du conducteur flexible (à brins fins) avec embout	4 mm²
longueur de dénudage	11 mm


données techiques UL/CSA


section transversale UL	24-12 AWG
tension UL	600 V
câblage d'usine actuel	30 A
câblage de terrain actuel	20 A
section transversale CSA	22-12 AWG
tension CSA	600 V
cSA actuel	20 A

accessoires

article n°	type	description
Z7.280.6227.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5- 2	
Z7.280.6327.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5- 3	
Z7.280.6427.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5- 4	
Z7.280.6527.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5- 5	
Z7.280.6627.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5- 6	
Z7.280.6727.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5- 7	
Z7.280.6827.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5- 8	
Z7.280.6927.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5- 9	
Z7.280.7027.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5- 10	
Z7.280.7127.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5- 11	
Z7.280.7227.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5- 12	
Z7.280.7327.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5- 13	
Z7.280.7427.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5 - 14	
Z7.280.7527.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5- 15	
Z7.280.7627.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5 - 16	
Z7.280.7727.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5 - 17	
Z7.280.7827.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5 - 18	
Z7.280.7927.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5 - 19	
Z7.280.8027.0	peigne de connexion IVBWKF 2,5- 20	
98.300.0000.0	rail de montage TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	rail de montage TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	rail de montage TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	rail de montage TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	rail de montage TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	rail de montage TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
04.344.2355.8	obturateur de prévention AD WTP 2,5	
07.312.6755.0	plaque d'extrémité APFN 2,5 /35	
07.312.6855.0	cloison TWFN 2,5 /35	
05.564.3755.0	guide d'entrée de conducteur LEL 2,5/1 white	
05.564.3855.0	guide d'entrée de conducteur LEL 2,5/1 gray	
05.564.3955.0	guide d'entrée de conducteur LEL 2,5/1 black	
04.242.5053.0	bandes d'étiquettes de marquage 9705 A / 5 / 10	

dessin technique





M 1:1
scale 1:1

Teile - Nr. part - no.	Farbe colour	Typ type
56.203.0055.0	grau *grey*	WTP 2,5/4
56.203.0055.1	schwarz *black*	WTP 2,5/4 BLACK
56.203.0055.2	weiß *white*	WTP 2,5/4 WHITE
56.203.0055.4	oxidrot *oxide red*	WTP 2,5/4 OXIDE RED
56.203.0055.5	rot *red*	WTP 2,5/4 RED
56.203.0055.6	lichtblau *light blue*	WTP 2,5/4 BLUE
56.203.0055.7	grün *green*	WTP 2,5/4 GREEN
56.203.0055.8	gelb *yellow*	WTP 2,5/4 YELLOW
56.203.0055.9	orange *orange*	WTP 2,5/4 ORANGE

Toleranz Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance -

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

	/		Werkstoff/Material	2012	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
	/		-	gezeichnet drawn	25.09.	Lang O.	T 56.203.0055.0 01K	d
	/	Maßstab/Scale		geprüft checked	-	-		
d	17.04.2015/	2:1		Normgepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	
c	12.11.2014/	Vol. mm³	Ofl./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -				
b	27.03.2014/							
a	19.03.2014/							
Index	Datum / Blatt Date / Sheet							
Änderung/Revision								

wieland
www.wieland-electric.com

Type: siehe Tabelle / see table

Benennung/Title: FEED_THROUGH_TB
Durchgangsklemme
Push In Terminal

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. / Reproduction and dissemination of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / These dimensions will be especially checked at delivery
Ausschließlich Prüfmaße / Only inspection dimensions
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig / With /E marked dimensions are only valid for internal use