fiche produit

article n° 57.503.7955.0

borne capteur WK 2,5-4 KI/U-NGN /V0

Borne d'initiateur avec Raccordement vissé pour monter sur TS 35 / TS 32, section nominale: 2.5 mm², largeur: 6 mm, Couleur: gris



article n°	57.503.7955.0
EAN	4015573507876
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

section nominale	2,5 mm²
couleur	gris
nombre de niveaux	3
nombre de points de raccordement par étage	1
largeur/grille dimension	6 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
type de montage	chapeau-/G-rail
bornes pour distributeurs d'installation	non
Anzahl der Klemmstellen je Etage	1
Montageart	chapeau-/G-rail
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	non

données techniques

courant nominal	24 A
tension nominal	24 V
tension nominale d'impultion	4 kV
degré de pollution	3
plaque d'extrémité requise	non
matériau isolant	thermo-plastique
longueur	53,4 mm

données de connexion

type de connexion 1	connexion à vis
type de connexion 2	connexion à vis

section minimale du fil plein	0,5 mm²
section transversale maximale solide	4 mm²
section transversale minimale à brin fin	0,5 mm²
section maximale finement torsadée	2,5 mm²
longueur de dénudage	7 mm
couple de serrage fixation du conducteur	0,4 Nm


données techiques UL/CSA


section transversale UL	22-12 AWG
tension UL	24 V
câblage d'usine actuel	25 A
câblage de terrain actuel	20 A
section transversale CSA	22-12 AWG
tension CSA	24 V
cSA actuel	25 A

accessoires

article n°	type	description
Z7.267.0227.5	peigne de connexion IVB WK 2,5-K- 2 ROT	
Z7.267.0227.6	peigne de connexion IVB WK 2,5-K- 2 BLAU	
Z7.267.0327.5	peigne de connexion IVB WK 2,5-K- 3 ROT	
Z7.267.0327.6	peigne de connexion IVB WK 2,5-K- 3 BLAU	
Z7.267.0427.5	peigne de connexion IVB WK 2,5-K- 4 ROT	
Z7.267.0427.6	peigne de connexion IVB WK 2,5-K- 4 BLAU	
Z7.267.0527.5	peigne de connexion IVB WK 2,5-K- 5 ROT	
Z7.267.0527.6	peigne de connexion IVB WK 2,5-K- 5 BLAU	
Z7.267.0627.5	peigne de connexion IVB WK 2,5-K 6 ROT	
Z7.267.0627.6	peigne de connexion IVB WK 2,5-K 6 BLAU	
Z7.267.0727.5	peigne de connexion IVB WK 2,5-K 7 ROT	
Z7.267.0727.6	peigne de connexion IVB WK 2,5-K 7 BLAU	
Z7.267.0827.5	peigne de connexion IVB WK 2,5-K- 8 ROT	
Z7.267.0827.6	peigne de connexion IVB WK 2,5-K- 8 BLAU	
Z7.267.0927.5	peigne de connexion IVB WK 2,5-K 9 ROT	
Z7.267.0927.6	peigne de connexion IVB WK 2,5-K 9 BLAU	
Z7.267.1027.5	peigne de connexion IVB WK 2,5-K- 10 ROT	
Z7.267.1027.6	peigne de connexion IVB WK 2,5-K- 10 BLAU	
Z7.267.1127.5	peigne de connexion IVB WK 2,5-K 11 ROT	
Z7.267.1127.6	peigne de connexion IVB WK 2,5-K 6 BLAU	
Z7.267.1227.5	peigne de connexion IVB WK 2,5-K- 12 ROT	
Z7.267.1227.6	peigne de connexion IVB WK 2,5-K- 12 BLAU	
98.190.0000.0	rail de montage TS 32 UNPERF - l:2000mm	
98.190.1000.0	rail de montage TS 32 PERF 15mm - l:2000mm	
98.210.0000.0	rail de montage TS 32 UNPERF AL - l:2000mm	
98.220.0000.0	rail de montage TS 32 UNPERF CU - l:2000mm	
98.300.0000.0	rail de montage TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	rail de montage TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	rail de montage TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	rail de montage TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	rail de montage TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	rail de montage TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.312.0555.0	cloison TW 2,5-4 K/U /V0	

dessin technique






Zubehör/accessories:

Verbindungssteg isoliert
jumper bar insulated


Hutschiene EN 60715-35x7,5
mounting rail EN 60715-35x7,5

Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x7,5


G-Schiene EN 60715-G 32
mounting rail EN 60715-35x7,5



Schaltbild/diagram 57.503.7955.0



Schaltbild/diagram 57.503.8055.0



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (E) gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr./part-nr.	Typ/type	Version/version
57.503.7855.0	WK 2,5-4 KI/U/VO	ohne LED/without LED
57.503.7955.0	WK 2,5-4 KI/U-N GN/VO	mit LED/with LED
57.503.8055.0	WK 2,5-4 KI/U-PGN/VO	mit LED/with LED

Freitoleranz nach			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: -	Bl.: 1 von 1	
		Maßstab 2:1	Werkstoff und Oberfläche: Farbe: grau / colour: grey	2003	Tag	Name	T Zeichnung Nr. 57.503.7855.0 01K	Index
				Entworfen	22.05.	Duetsch		
		Vol. mm³	Oft. mm²	Geprüft	-	-		
				Normgepr.	-	-	Ersatz für: -	
Buchstabe	Datum / Blatt	wieland Elektrische Verbindungen				Benennung INITIATORENKLEMME / initiator terminal		
Änderung								

5750378550 01K_4 CADKURZ 2004-09-03T13:39:33 1.000