
fiche produit

article n° 57.106.1055.0

borne à goujon WRT 6 TK

Bornier à cosses à anneau avec Raccordement par cosses annulaires pour monter sur TS35, section nominale: 6 mm², largeur: 11 mm, Couleur: gris



article n°	57.106.1055.0
EAN	4049088142796
unité de commande	50 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

section nominale	6 mm²
couleur	gris
nombre de niveaux	1
nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	11 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V2
type de montage	profilé chapeau 35 mm
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	profilé chapeau 35 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V2

données techniques

courant nominal	41 A
tension nominal	1000 V
tension nominale d'impultion	8 kV
degré de pollution	3
plaque d'extrémité requise	oui
matériau isolant	thermo-plastique
longueur	86 mm

données de connexion


type de connexion 1	raccord à boulon
type de connexion 2	raccord à boulon
section transversale minimale à brin fin	1,5 mm²
section maximale finement torsadée	6 mm²


section minimale des fils torsadés	1,5 mm²
section transversale maximale en toron	6 mm²
couple de serrage fixation du conducteur	1,2 Nm


données techiques UL/CSA


section transversale UL	22-8 AWG
tension UL	600 V
câblage d'usine actuel	35 A


dessin technique











Technische Daten:
technical data

Baubreite: *width*	11 mm	
Abmaße: *height x length*	50,5 x 86 mm	
Anschlussquerschnitt: *terminal cross-section*	1,5 bis 6mm²	/ 22-8 AWG
Bemessungsspannung: *rated voltage*	1000V	/ 600V
Bemessungsstrom: *rated current*	41A	/ 35A
Abisolierlänge: *wire strip length*	10 mm	
Isoliermaterial: *insulating material*	PA66	
Drehmoment: *torque*	1,2 Nm	/ 0,8Nm

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Toleranzierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance	DIN ISO 2768 - m	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1.Verwendung: First Use:	-	Blatt: Sheet:	1 von of 1
Werkstoff/Material	PA 66	2012	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.		Index
Maßstab/Scale	1:1	gezeichnet drawn	05.11.	Schmitt J.	57.106.1055.0 01K		
Farbe: grau ähnl. RAL 7032	colour: grey sim. RAL 7032	geprüft checked	-	-			
		Normgepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm		
Vol. mm³	Oft./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -					

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: WRT 6 TK

Benennung/Title: BOLZENTRENNKLEMME
ring lug terminal

Index | Datum / Blatt Date / Sheet
Änderung/Revision

OU-PEM-08/91b

5706105500IK_2 CADM2035 Schmitt 2012-11-06T08:47:46 1.000