


fiche produit

article n° 57.503.2155.0

bornier de traversée WK2,5U/D/8113S/V.../V0



article n°	57.503.2155.0
EAN	4015573604810
unité de commande	50 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques
général

section nominale	2,5 mm²
couleur	gris
nombre de niveaux	1
nombre de points de raccordement par étage	3
largeur/grille dimension	5 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	non
type de montage	chapeau-/G-rail
bornes pour distributeurs d'installation	oui
Anzahl der Klemmstellen je Etage	3
Montageart	chapeau-/G-rail
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	oui

données techniques

courant nominal	12 A
tension nominal	250 V
tension nominale d'impulsion	4 kV
degré de pollution	3
plaque d'extrémité requise	oui
matériau isolant	thermo-plastique
longueur	60,8 mm

données de connexion

type de connexion 1	connexion à vis
---------------------	-----------------

type de connexion 2	connexion à vis
section minimale du fil plein	0,5 mm²
section transversale maximale solide	4 mm²
section transversale minimale à brin fin	0,5 mm²
section maximale finement torsadée	2,5 mm²
longueur de dénudage	9 mm
couple de serrage fixation du conducteur	0,4 Nm




données techniques UL/CSA

section transversale UL	22-12 AWG
tension UL	300 V
câblage d'usine actuel	15 A
câblage de terrain actuel	15 A
section transversale CSA	24-12 AWG
tension CSA	300 V
cSA actuel	15 A

accessoires

article n°	type	description
Z7.280.2227.0	peigne de connexion isolé IVBWK 2,5 - 2	
Z7.280.2327.0	peigne de connexion isolé IVBWK 2,5 - 3	
Z7.280.2427.0	peigne de connexion isolé IVBWK 2,5 - 4	
Z7.280.2527.0	peigne de connexion isolé IVBWK 2,5 - 5	
Z7.280.2627.0	peigne de connexion isolé IVBWK 2,5 - 6	
Z7.280.2727.0	peigne de connexion isolé IVBWK 2,5 - 7	
Z7.280.2827.0	peigne de connexion isolé IVBWK 2,5 - 8	
Z7.280.2927.0	peigne de connexion isolé IVBWK 2,5 - 9	
Z7.280.3027.0	peigne de connexion isolé IVBWK 2,5 -10	
Z7.280.3127.0	peigne de connexion isolé IVBWK 2,5 -11	
Z7.280.3227.0	peigne de connexion isolé IVBWK 2,5 -12	
98.190.0000.0	rail de montage TS 32 UNPERF - l:2000mm	
98.190.1000.0	rail de montage TS 32 PERF 15mm - l:2000mm	
98.210.0000.0	rail de montage TS 32 UNPERF AL - l:2000mm	
98.220.0000.0	rail de montage TS 32 UNPERF CU - l:2000mm	
98.300.0000.0	rail de montage TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	rail de montage TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	rail de montage TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	rail de montage TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	rail de montage TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	rail de montage TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.311.9055.0	plaque d'extrémité AP 2,5 U/D/8113 S/V/V0	
07.311.9155.0	plaque intermédiaire ZP 2,5 U/D/8113 S/V/V0	

○ Diese Maße werden bei Ausübung besonders geprüft
□ Ausschnittlich Prüfung
□ Mit JE spezifizierten Maß sind nur die JE definierte Zweiseitigkeit



Hutschiene EN 60715-35x7,5
mounting rail EN 60715-35x7,5
G-Schiene EN 60715-G 32
g-rail EN 60715-G 32
Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Freitoleranz nach			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			I.Verwendung: -			Bl.: 1 von 1		Index	
	/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:		2003	Tag	Name		Zeichnung Nr.			
	/	2:1			Entworfen	22.05.	Schnitt J.		57.503.2155.0 01K			
	/				Geprüft	-	-					
	/	Vol.	mm²	Drill.	mm²	Normgepr.	-		Ersatz für: -			
	/	 wieland	WK 2,5 U/D8113		Benennung		DURCHGANGSKLEMME terminal					
	/											
	/											
Buchstabe		Datum / Blatt										
Änderung				Elektronische Veränderungen		S/V						