
fiche produit

article n° 57.510.1155.6

bornier de traversée WKI 10 / U BL/V0

Borne de passage avec Raccordement vissé pour monter sur TS 35/ TS 32, section nominale: 10 mm², largeur: 10 mm, Couleur: bleu



article n°	57.510.1155.6
EAN	4015573570726
unité de commande	50 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

section nominale	10 mm²
couleur	bleu
nombre de niveaux	1
nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	10 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	non
type de montage	chapeau-/G-rail
bornes pour distributeurs d'installation	oui
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	chapeau-/G-rail
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	oui

données techniques

courant nominal	57 A
tension nominal	400 V
tension nominale d'impultion	6 kV
degré de pollution	3
plaque d'extrémité requise	oui
matériau isolant	thermo-plastique
longueur	58 mm

données de connexion

type de connexion 1	connexion à vis

type de connexion 2	connexion à vis
section minimale du fil plein	1,5 mm²
section transversale maximale solide	10 mm²
section transversale minimale à brin fin	1 mm²
section maximale finement torsadée	10 mm²
section minimale des fils torsadés	16 mm²
section transversale maximale en toron	16 mm²
longueur de dénudage	18 mm
couple de serrage fixation du conducteur	2 Nm


données techiques UL/CSA


section transversale UL	16-6 AWG
tension UL	600 V
câblage d'usine actuel	65 A
câblage de terrain actuel	65 A
section transversale CSA	16-6 AWG
tension CSA	600 V
cSA actuel	70 A

accessoires

article n°	type	description
Z7.283.2227.0	peigne de connexion isolé IVBWKN10 - 2	
Z7.283.2327.0	peigne de connexion isolé IVBWKN10 - 3	
Z7.283.2427.0	peigne de connexion isolé IVBWKN10 - 4	
Z7.283.2527.0	peigne de connexion isolé IVBWKN10 - 5	
Z7.283.2627.0	peigne de connexion isolé IVBWKN10 - 6	
98.190.0000.0	rail de montage TS 32 UNPERF - l:2000mm	
98.190.1000.0	rail de montage TS 32 PERF 15mm - l:2000mm	
98.210.0000.0	rail de montage TS 32 UNPERF AL - l:2000mm	
98.220.0000.0	rail de montage TS 32 UNPERF CU - l:2000mm	
98.300.0000.0	rail de montage TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	rail de montage TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	rail de montage TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	rail de montage TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	rail de montage TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.311.9455.0	plaque d'extrémité API 10 - 16/V0	
07.311.9455.6	plaque d'extrémité API 10 - 16 BLAU/V0	

dessin technique





Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

Ausschließlich Prüfmaße

Mit Ø gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

✳ = spezielle Verpackung
specific package

	Teile.-Nr. Part-number	Farbe colour	Typ type
	57.510.1155.0	grau/grey	WKI 10/U /VO
	57.510.1155.6	blau/blue	WKI 10/U BL/VO
	57.510.1155.7	grün/green	WKI 10/U GE/VO
✳	57.510.1195.0	grau/grey	WKI 10/U /VO
✳	57.510.1195.6	blau/blue	WKI 10/U BL/VO

Freitoleranz nach			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: -		Bl.: 1 von 1
		Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:		2004	Tag	Name	Zeichnung Nr. 57.510.1155.0 01K Index
		x			Entworfen	22.10.	Schmitt J.	
					Geprüft	-	-	
		Vol. mm³	Oft. mm²		Normgepr.	-	-	Ersatz für: -
Buchstabe	Datum / Blatt	wieland Elektrische Verbindungen						Benennung DURCHGANGSKLEMME Modular terminal
Änderung								

OU-PEM-08/91

575101155001K_4 CADKOZ8 Schmitt 2004-10-25T12:16:06 1.000