

fiche produit

article n° 58.510.9055.0

borne de terre WT 10 PE

Borne de terre avec Raccordement vissé pour monter sur TS 35, section nominale: 10 mm², largeur: 10 mm, Couleur: Vert jaune



article n°	58.510.9055.0
EAN	4049088154096
unité de commande	50 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

section nominale	10 mm²
couleur	vert-jaune
nombre de niveaux	1
nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	10 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
type de montage	rail DIN
bornes pour distributeurs d'installation	oui
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	rail DIN
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	oui

données techniques

tension nominal	1000 V
tension nominale d'impulsion	8 kV
degré de pollution	3
plaque d'extrémité requise	oui
matériau isolant	thermo-plastique
longueur	48 mm

données de connexion

type de connexion 1	connexion à vis
type de connexion 2	connexion à vis
section minimale du fil plein	0,5 mm²

section transversale maximale solide	16 mm ²
section transversale minimale à brin fin	0,5 mm ²
section maximale finement torsadée	16 mm ²
section minimale des fils torsadés	16 mm ²
section transversale maximale en toron	16 mm ²
section minimale du conducteur flexible (à brins fins) avec embout	0,5 mm ²
max. section du conducteur flexible (à brins fins) avec embout	10 mm ²
longueur de dénudage	13 mm
couple de serrage fixation du conducteur	1,2 Nm

données techniques UL/CSA

section transversale UL	20-6 AWG
tension UL	600 V
section transversale CSA	20-6 AWG
tension CSA	600 V

accessoires

article n°	type	description
Z7.283.8227.0	peigne de connexion IVBWK 10- 2	
98.300.0000.0	rail de montage TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	rail de montage TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	rail de montage TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	rail de montage TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	rail de montage TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	rail de montage TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.313.2555.0	plaque d'extrémité AP WT 2,5-10 GR	
07.313.2655.0	cloison TW WT 2,5-10 GR	
04.242.5053.0	bandes d'étiquettes de marquage 9705 A / 5 / 10	

