Fiche produit

Article n° 01.060.0353.0

Connecteur PCB 8113 BK / 3

Article n°	01.060.0353.0
EAN	4015573585904
Unité de commande	100 Pièce(s)

certificats/approbations

Données techniques

Général

Dimension de la grille	5 mm
type de connexion	sertissage
Processus de soudure	sans
Conditionnement	boîte
Nombre de pôles	3
Marquage	oui
Fixation	sans
Sens d'accouplement avec le conducteur	180°

Données techniques

Section nominale	2,5 mm²
Courant nominal	12 A
Catégorie de surtension I	1000 V
Catégorie de surtension II	400 V
Catégorie de surtension III	250 V
Tension nominale d'impultion	4 kV
Longueur de dénudage	4 mm

données de connexion

Section transversale minimale à brin fin	0,5 mm²
Section maximale finement torsadée	2,5 mm²
Longueur de dénudage	4 mm

Données techiques UL/CSA

Section transversale UL	16-14 AWG
Tension UL	300 V
Câblage de terrain actuel	15 A
Câblage d'usine actuel	15 A
Section transversale CSA	14 AWG
Tension CSA	300 V
CSA actuel	13 A

Autre

Matériau isolant	Thermo-plastique
Couleur	gris
Hauteur	25 mm
Longueur	15 mm
Profondeur	10,3 mm
Matériau de la vis de serrage	sans

Matériau de la base de contact	sans
Surface de contact du matériau	sans

Assemblées

Article n°	Type	Description
05.502.2500.0	Matrice de sertissage 8113 BK	
95.101.0800.0	outil basique de sertissage .	
02.125.1600.0	contacts à sertir femelle TR 8113 BK	
02.125.1629.0	contacts à sertir femelle 8113 BK	
02.125.1700.0	contacts à sertir femelle TR 8113 BK	
02.125.1729.0	contacts à sertir femelle 8113 BK	