


fiche produit

article n° 25.326.3753.0

connecteur PCB 8113 B / 7 VL OB



article n°	25.326.3753.0
EAN	4015573184343
unité de commande	50 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

dimension de la grille	5 mm
type de connexion	connexion à vis
processus de soudure	sans
conditionnement	boîte
nombre de pôles	7
marquage	non
fixation	sans
sens d'accouplement avec le conducteur	90°

données techniques

section nominale	2,5 mm²
courant nominal	12 A
catégorie de surtension I	1000 V
catégorie de surtension II	400 V
catégorie de surtension III	250 V
tension nominale d'impulsion	4 kV
longueur de dénudage	6 mm

données de connexion



section minimale du fil plein	0,14 mm²
section transversale maximale solide	2,5 mm²
section transversale minimale à brin fin	0,14 mm²
section maximale finement torsadée	2,5 mm²
longueur de dénudage	6 mm

données techniques UL/CSA

section transversale UL	22-12 AWG
tension UL	300 V
câblage de terrain actuel	15 A
câblage d'usine actuel	15 A
section transversale CSA	22-12 AWG
tension CSA	300 V
cSA actuel	15 A

autre

matériau isolant	thermo-plastique
couleur	gris
hauteur	26 mm
longueur	35 mm
profondeur	12,6 mm
matériau de la vis de serrage	acier
matériau de la base de contact	CuSn
surface de contact du matériau	Sn
couple de serrage	0,5 Nm



Teile-Nr. part number	Pol/ pole	G	T	Teile-Nr. part number	Pol/ pole	G	T
25. 326. 3253.F	2	10	5	25. 326. 4353.F	13	65	60
25. 326. 3353.F	3	15	10	25. 326. 4453.F	14	70	65
25. 326. 3453.F	4	20	15	25. 326. 4553.F	15	75	70
25. 326. 3553.F	5	25	20	25. 326. 4653.F	16	80	75
25. 326. 3653.F	6	30	25	25. 326. 4753.F	17	85	80
25. 326. 3753.F	7	35	30	25. 326. 4853.F	18	90	85
25. 326. 3853.F	8	40	35	25. 326. 4953.F	19	95	90
25. 326. 3953.F	9	45	40	25. 326. 5053.F	20	100	95
25. 326. 4053.F	10	50	45	25. 326. 5153.F	21	105	100
25. 326. 4153.F	11	55	50	25. 326. 5253.F	22	110	105
25. 326. 4253.F	12	60	55	25. 326. 5353.F	23	115	110
				25. 326. 5453.F	24	120	115

.F	Farbe/colour
.0	grau/grey
.1	schwarz/black
.7	grün/green
.9	orange

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. IT15 DIN-Standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / degradable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet: 1 von 1	
/		Werkstoff/Material		2010 Tag/Date Name gezeichnet/drawn 09.03. Schmitt J. geprüft/checked - - freigegeben/issued - - Kempter Stand, check - -		Zeichnung Nr./Drawing No. T 25.326.3253.0 01K	
/ Maßstab/Scale		2:1				Index	
/ Vol.		mm		mm		Maße in mm/Dimensions are in mm	
/		mm		Ersatz für/Replacement for: -			
/		mm		mm			
Index		 wieland Elektrische Verbindungen		Type 8113 B / 2-24 VL 08		Benennung/Title LP_STECKKLEMME mit Steck- und Schraubanschluß Rastermaß 5,0 Pluggable PCB terminal rising coga clamp pitch 5	
Änderung/Revision							

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, distribution und utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.