


fiche produit

article n° 25.336.3253.0

en-tête de broche PCB 8113 S E / 2 W OB



article n°	25.336.3253.0
EAN	4015573188587
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques
général

dimension de la grille	5 mm
type de connexion	connexion par soudure
processus de soudure	soudage vague
conditionnement	boîte
nombre de pôles	2
nombre de niveaux	2
marquage	non
fixation	sans
sens d'accouplement à la carte	180°

données techniques

courant nominal	10 A
catégorie de surtension I	1000 V
catégorie de surtension II	400 V
catégorie de surtension III	250 V
tension nominale d'impulsion	4 kV

données techniques UL/CSA

tension UL	300 V
câblage de terrain actuel	15 A
câblage d'usine actuel	15 A
tension CSA	300 V
cSA actuel	10 A

autre

matériau isolant	thermo-plastique
------------------	------------------

couleur	gris
hauteur	23,3 mm
longueur	12,5 mm
profondeur	22 mm
matériau de la base de contact	CuZn
surface de contact du matériau	Sn

modules compatibles

article n°	type	description
25.220.3253.0	connecteur PCB 8113 B / 2 TOP OB	
25.220.0253.0	connecteur PCB 8113 B / 2 TOP	
01.060.3253.0	connecteur PCB 8113 BK / 2 OB	
01.060.0253.0	connecteur PCB 8113 BK / 2	
25.320.3253.0	connecteur PCB 8113 B / 2 OB	Barette CI à enfichage indirect, pas 5,0mm enfichage dans le sens du conducteur, raccordement par vis, 2 pôles, couleur gris, sans marquage, type 8113 B/2
25.320.0253.0	connecteur PCB 8113 B / 2	Barette CI à enfichage indirect, pas 5,0mm enfichage dans le sens du conducteur, raccordement par vis, 2 pôles, couleur gris, avec marquage, type 8113 B/2
25.325.3253.0	connecteur PCB 8113 B / 2 VR OB	
25.325.0253.0	connecteur PCB 8113 B / 2 VR	
25.326.3253.0	connecteur PCB 8113 B / 2 VL OB	
25.326.0253.0	connecteur PCB 8113 B / 2 VL	
25.820.3253.0	connecteur PCB 8113 BFK / 2 TOP OB	
25.820.0253.0	connecteur PCB 8113 BFK / 2 TOP	

