Fiche produit

Article n° 27.336.1653.0

En-tête de broche PCB 8113 SEG / 16 / 32 W OB



Article n°	27.336.1653.0
EAN	4015573999138
Unité de commande	50 Pièce(s)

certificats/approbations

Données techniques

Général

Dimension de la grille	5 mm
Processus de soudure	soudage vague
Conditionnement	boîte
Nombre de pôles	32
nombre de niveaux	2
Marquage	non
Fixation	sans
Sens d'accouplement à la carte	180°

Données techniques

Courant nominal	10 A
Catégorie de surtension I	400 V
Catégorie de surtension II	400 V
Catégorie de surtension III	250 V
Tension nominale d'impultion	4 kV

Données techiques UL/CSA

Tension UL	300 V
Câblage de terrain actuel	10 A
Câblage d'usine actuel	10 A
Tension CSA	300 V
CSA actuel	10 A

Autre


Matériau isolant	Thermo-plastique
Couleur	gris

Hauteur	22 mm
Longueur	82 mm
Profondeur	28,5 mm
Matériau de la base de contact	CuSn
Surface de contact du matériau	Sn


Assemblées

Article n°	Type	Description
25.220.4653.0	Connecteur PCB 8113 B / 16 TOP OB	
25.220.1653.0	Connecteur PCB 8113 B / 16 TOP	
01.060.4653.0	Connecteur PCB 8113 BK / 16 OB	
01.060.1653.0	Connecteur PCB 8113 BK / 16	
25.320.4653.0	Connecteur PCB 8113 B / 16 OB	Barette à enfichage indirect, pas 5,0mm enfichage dans le sens du conducteur, raccordement par vis, 16 pôles, couleur gris, sans marquage, type 8113 B/16 OB
25.320.1653.0	Connecteur PCB 8113 B / 16	Barette CI à enfichage indirect, pas 5,0mm enfichage dans le sens du conducteur, raccordement par vis, 16 pôles, couleur gris, avec marquage, type 8113 B/16
25.325.4653.0	Connecteur PCB 8113 B / 16 VR OB	
25.325.1653.0	Connecteur PCB 8113 B / 16 VR	
25.326.4653.0	Connecteur PCB 8113 B / 16 VL OB	
25.326.1653.0	Connecteur PCB 8113 B / 16 VL	
25.820.4653.0	Connecteur PCB 8113 BFK /16 TOP OB	
25.820.1653.0	Connecteur PCB 8113 BFK /16 TOP	

Dessin technique



gezeichnet:
27.336.0653.0



Lochbild/Layout

*) Lochbildtoleranz n.IEC 326 T3, sehr fein/
drill hole tolerances acc. to IEC 326 Part 3 very fine

Technische Daten
Technical Data

	VDE	UL	CSA
Bemessungsspannung V rated voltage	250	300	300
Bemessungsstrom A rated current	10	10	10
Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0 flamability rating UL 94 V-0			
Verschmutzungsgrad 3/Überspannungskategorie III pollution degree 3/overvoltage category III			

Kontaktbasismaterial contact basis material	CuSn4 F47
Diffusionssperre diffusion barrier	Cu 2-3µm
Kontaktoberfläche contact surface	Sn 4-6µm
Isoliermaterial insulating material	PBT

Teile-Nr. part no.	Typ type	Polzahl pole	L1	L2
27.336.0253.0	8113 SEG / 2 / 4 W OB	4	12	5
27.336.0353.0	8113 SEG / 3 / 6 W OB	6	17	10
27.336.0453.0	8113 SEG / 4 / 8 W OB	8	22	15
27.336.0553.0	8113 SEG / 5 / 10 W OB	10	27	20
27.336.0653.0	8113 SEG / 6 / 12 W OB	12	32	25
27.336.0753.0	8113 SEG / 7 / 14 W OB	14	37	30
27.336.0853.0	8113 SEG / 8 / 16 W OB	16	42	35
27.336.0953.0	8113 SEG / 9 / 18 W OB	18	47	40
27.336.1053.0	8113 SEG / 10 / 20 W OB	20	52	45
27.336.1153.0	8113 SEG / 11 / 22 W OB	22	57	50
27.336.1253.0	8113 SEG / 12 / 24 W OB	24	62	55
27.336.1353.0	8113 SEG / 13 / 26 W OB	26	67	60
27.336.1453.0	8113 SEG / 14 / 28 W OB	28	72	65
27.336.1553.0	8113 SEG / 15 / 30 W OB	30	77	70
27.336.1653.0	8113 SEG / 16 / 32 W OB	32	82	75
27.336.1753.0	8113 SEG / 17 / 34 W OB	34	87	80
27.336.1853.0	8113 SEG / 18 / 36 W OB	36	92	85
27.336.1953.0	8113 SEG / 19 / 38 W OB	38	97	90
27.336.2053.0	8113 SEG / 20 / 40 W OB	40	102	95
27.336.2153.0	8113 SEG / 21 / 42 W OB	42	107	100
27.336.2253.0	8113 SEG / 22 / 44 W OB	44	112	105
27.336.2353.0	8113 SEG / 23 / 46 W OB	46	117	110
27.336.2453.0	8113 SEG / 24 / 48 W OB	48	122	115

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Toleranzierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
[This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach OU-TGM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document OU-TGM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung:
First Use: -

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

	/	Werkstoff/Material	2002	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
	/	Farbe : grau , ähnl.RAL 7032	gezeichnet/drawn	30.06.	Bauer F	T 27.336.0253.0 01K	a
	/	colour :grey, sim. RAL 7032	geprüft/checked	-	-		
	/	Maßstab/Scale 2:1	Normgeprüft/Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	
	/	Vol. mm³	Oft./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -			
a	04.05.2006/	wieland Elektrische Verbindungen	Type 8113 SEG /./. W OB	Benennung/Title LP_STIFTLEISTE Rastermaß 5,00 PCB-Header pitch 5,00mm			
Index	Datum / Blatt Date / Sheet						
Änderung/Revision							

OU-PEM-08/91

2736025300IK_4 G4W1044 Schnitt 2006-05-05T14:40:15 1.000