Fiche produit

Article n° 25.394.3353.0

En-tête de broche PCB 8113 S / 3 S OB



Article n°	25.394.3353.0
EAN	4015573201187
Unité de commande	100 Pièce(s)

certificats/approbations

Données techniques

Général

Dimension de la grille	5 mm
type de connexion	Connexion par soudure
Processus de soudure	soudage vague
Conditionnement	boîte
Nombre de pôles	3
nombre de niveaux	1
Marquage	non
Fixation	sans
Sens d'accouplement à la carte	45°

Données techniques

Courant nominal	12 A
Catégorie de surtension I	1000 V
Catégorie de surtension II	400 V
Catégorie de surtension III	250 V
Tension nominale d'impultion	4 kV

Données techiques UL/CSA

Tension UL	300 V
Câblage de terrain actuel	15 A
Câblage d'usine actuel	15 A
Tension CSA	300 V
CSA actuel	15 A

Autre

Matériau isolant	Thermo-plastique

Couleur	gris
Hauteur	14,6 mm
Longueur	16,2 mm
Profondeur	16 mm
Matériau de la base de contact	CuZn
Surface de contact du matériau	Sn

Assemblées

Article n°	Type	Description
25.220.3353.0	Connecteur PCB 8113 B / 3 TOP OB	
25.220.0353.0	Connecteur PCB 8113 B / 3 TOP	
01.060.3353.0	Connecteur PCB 8113 BK / 3 OB	
01.060.0353.0	Connecteur PCB 8113 BK / 3	
25.320.3353.0	Connecteur PCB 8113 B / 3 OB	Barette à enfichage indirect, pas 5,0mm enfichage dans le sens du conducteur, raccordement par vis, 3 pôles, couleur gris, sans marquage, type 8113 B/3 OB
25.320.0353.0	Connecteur PCB 8113 B / 3	Barette CI à enfichage indirect, pas 5,0mm enfichage dans le sens du conducteur, raccordement par vis, 3 pôles, couleur gris, avec marquage, type 8113 B/3
25.325.3353.0	Connecteur PCB 8113 B / 3 VR OB	
25.325.0353.0	Connecteur PCB 8113 B / 3 VR	
25.326.3353.0	Connecteur PCB 8113 B / 3 VL OB	
25.326.0353.0	Connecteur PCB 8113 B / 3 VL	
25.820.3353.0	Connecteur PCB 8113 BFK / 3 TOP OB	
25.820.0353.0	Connecteur PCB 8113 BFK / 3 TOP	