
fiche produit

article n° 99.210.9996.0

# en-tête de broche PCB 8113 S / 10 G OB OF



| | |
|---|---|
| article n° | 99.210.9996.0 |
| EAN | 4015573277793 |
| unité de commande | 50 pièce(s) |

## certificats/approbations

## données techniques

**général**

| | |
|---|---|
| dimension de la grille | 5 mm |
| processus de soudure | soudage vague |
| conditionnement | boîte |
| nombre de pôles | 10 |
| nombre de niveaux | 1 |
| marquage | non |
| fixation | sans |
| sens d'accouplement à la carte | 90° |

**données techniques**

| | |
|---|---|
| courant nominal | 12 A |
| catégorie de surtension I | 1000 V |
| catégorie de surtension II | 400 V |
| catégorie de surtension III | 250 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |

**données techiques UL/CSA**

| | |
|---|---|
| tension UL | 300 V |
| câblage de terrain actuel | 15 A |
| câblage d'usine actuel | 15 A |
| tension CSA | 300 V |
| cSA actuel | 15 A |

**autre**


| | |
|---|---|
| matériau isolant | thermo-plastique |
| couleur | gris |

| | |
|---|---|
| hauteur | 12 mm |
| longueur | 50 mm |
| profondeur | 8,4 mm |
| matériau de la base de contact | CuZn |
| surface de contact du matériau | Sn |

## modules compatibles

| article n° | type | description |
|---|---|---|
| 25.220.4053.0 | connecteur PCB 8113 B / 10 TOP OB | |
| 25.220.1053.0 | connecteur PCB 8113 B / 10 TOP | |
| 01.060.4053.0 | connecteur PCB 8113 BK / 10 OB | |
| 01.060.1053.0 | connecteur PCB 8113 BK / 10 | |
| 25.320.4053.0 | connecteur PCB 8113 B / 10 OB | Barette à enfichage indirect, pas 5,0mm enfichage dans le sens du conducteur, raccordement par vis, 10 pôles, couleur gris, sans marquage, type 8113 B/10 OB |
| 25.320.1053.0 | connecteur PCB 8113 B / 10 | Barette CI à enfichage indirect, pas 5,0mm enfichage dans le sens du conducteur, raccordement par vis, 10 pôles, couleur gris, avec marquage, type 8113 B/10 |
| 25.325.4053.0 | connecteur PCB 8113 B / 10 VR OB | |
| 25.325.1053.0 | connecteur PCB 8113 B / 10 VR | |
| 25.326.4053.0 | connecteur PCB 8113 B / 10 VL OB | |
| 25.326.1053.0 | connecteur PCB 8113 B / 10 VL | |
| 25.820.4053.0 | connecteur PCB 8113 BFK /10 TOP OB | |
| 25.820.1053.0 | connecteur PCB 8113 BFK /10 TOP | |

dessin technique




| Teile-Nr. part no. | Pol-zahl pole | L | l | Typ type | Teile-Nr. part no. | Pol-zahl pole | L | l | Typ type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.202.9996.0 | 2 | 10,0 | 5 | 8113S/ 2G OB GR OF | 99.213.9996.0 | 13 | 65,0 | 60 | 8113S/13G OB GR OF |
| 99.203.9996.0 | 3 | 15,0 | 10 | 8113S/ 3G OB GR OF | 99.214.9996.0 | 14 | 70,0 | 65 | 8113S/14G OB GR OF |
| 99.204.9996.0 | 4 | 20,0 | 15 | 8113S/ 4G OB GR OF | 99.215.9996.0 | 15 | 75,0 | 70 | 8113S/15G OB GR OF |
| 99.205.9996.0 | 5 | 25,0 | 20 | 8113S/ 5G OB GR OF | 99.216.9996.0 | 16 | 80,0 | 75 | 8113S/16G OB GR OF |
| 99.206.9996.0 | 6 | 30,0 | 25 | 8113S/ 6G OB GR OF | 99.217.9996.0 | 17 | 85,0 | 80 | 8113S/17G OB GR OF |
| 99.207.9996.0 | 7 | 35,0 | 30 | 8113S/ 7G OB GR OF | 99.218.9996.0 | 18 | 90,0 | 85 | 8113S/18G OB GR OF |
| 99.208.9996.0 | 8 | 40,0 | 35 | 8113S/ 8G OB GR OF | 99.219.9996.0 | 19 | 95,0 | 90 | 8113S/19G OB GR OF |
| 99.209.9996.0 | 9 | 45,0 | 40 | 8113S/ 9G OB GR OF | 99.220.9996.0 | 20 | 100,0 | 95 | 8113S/20G OB GR OF |
| 99.210.9996.0 | 10 | 50,0 | 45 | 8113S/10G OB GR OF | 99.221.9996.0 | 21 | 105,0 | 100 | 8113S/21G OB GR OF |
| 99.211.9996.0 | 11 | 55,0 | 50 | 8113S/11G OB GR OF | 99.222.9996.0 | 22 | 110,0 | 105 | 8113S/22G OB GR OF |
| 99.212.9996.0 | 12 | 60,0 | 55 | 8113S/12G OB GR OF | 99.223.9996.0 | 23 | 115,0 | 110 | 8113S/23G OB GR OF |
| | | | | | 99.224.9996.0 | 24 | 120,0 | 115 | 8113S/24G OB GR OF |

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
[This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung:
First Use: -

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material

| | 2005 | Tag/Date | Name |
|---|---|---|---|
| gezeichnet drawn | | 14.10. | Schmitt J. |
| geprüft checked | | - | - |
| Normgepr. Stand. check | | - | - |

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 99.202.9996.0 01K
Index:

Maßstab/Scale: 2:1

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm³ Oll./Surf. mm² Ersatz für/Replacement for: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: 8113 S / ..G OB GR OF

Benennung/Title:
LP_GEHAEUSESTIFTLEISTE
Rastermaß 5 Farbe:grau / pitch 5 colour: grey
PCB header

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung/Revision

1 2 3 QU-PEM-08/91

99202999600 1K_2 CADW1096 Edm 2007-10-10 – IDF-11-49347-010000000