fiche produit

article n° R1.100.0626.0

jeu d'interrupteurs magnétiques SMA 0626

Capteur de sécurité et aimant, sécurité anti-manipulation, type de construction rectangulaire, dimensions Lxlxh: 88x25x14 mm, type de contact : contact normalement ouvert / contact normalement ouvert, indice de protection : IP67, longueur de câble : 10 m



article n°	R1.100.0626.0
EAN	4049088175428
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

convient pour les fonctions de sécurité	oui
matériau du boîtier	plastique
nombre de sorties de contact protégées sous tension	2
type de connection électrique	câble
longueur du câble	10 m
conception du logement	cuboïde
distance de commutation par fusible ON	4 mm
distance de commutation du fusible OFF	16 mm
possibilité de détection des courts-circuits et des courts-circuits transversaux	oui
classe de protection (IP)	IP67
type d'actionnement	aimant

circuit de sortie

max. courant de sortie à la sortie sécurisée	200 mA
courant de sortie min.	5 mA
tension d'alimentation nominale minimale pour le DC	5 V
maximale tension d'alimentation nominale en DC	48 V

autre

type de tension	DC
nombre de sorties semiconducteur protégées	0
type de sortie interrupteur	autre


dimensions

largeur du capteur	25 mm
hauteur du capteur	14 mm
longueur du capteur	88 mm

accessoires

article n°	type	description
R1.100.5004.0	câble de connexion M8 SMA 5004	Câble de connexion M8 femelle, 4 pôles, extrémité ouverte, longueur de câble : 5 m
R1.100.5005.0	câble de connexion M8 SMA 5005	Câble de connexion M8 femelle, 4 pôles, extrémité ouverte, longueur de câble : 10 m

dessin technique



Teile-Nr. / Part-No.	Anschluss / connection
R1.100.0213.0	PVC cable - 3 m
R1.100.0223.0	PVC cable - 3 m
R1.100.0224.0	PVC cable - 5 m
R1.100.0226.0	PVC cable - 10 m
R1.100.0228.0	PVC cable - 20 m
R1.100.0233.0	PVC cable - 3 m
R1.100.0236.0	PVC cable - 10 000 m
R1.100.0243.0	PVC cable - 3 m
R1.100.0249.0	M12-8
R1.100.0613.0	PVC cable - 3 m
R1.100.0623.0	PVC cable - 3 m
R1.100.0626.0	PVC cable - 10 m

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance | CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD drawing, no manual modifications allowed | 1. Verwendung: First Use: | Blatt: Sheet:

Werkstoff / Material | Maßstab/Scale

	2015	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn		26.05.	Koetzner
geprüft checked			
Normgepr. Stand. check			

Zeichnung Nr. / Drawing No.
T R1.100.0213.0 01K

Maße in mm / Dimensions are in mm

Datei / File: 028691_B01K.DCD

Ersatz für / Replacement for:

Index	Datum / Blatt Date / Sheet
ⓑ	11.02.20
ⓐ	11.11.15

Änderung / Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type

Benennung / Title: Teilespezifikation / Component specification
SMA Magnetschalter rechteckig / Machine safety switch, rectangular

Qu - PEE 12/92

R1_100_0213_001K_2 CADW4033 Koetzner 2020-02-28T08:27:49 1.000