

fiche produit
article n° G5.536.0053.1
distributeur MST32I3V 2P1S25 005BLC1

METALYNX² distributeur en T, avec possibilité de fixation, prise commutable (fusible de 10 A) avec câble flexible, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 32 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 2, couleur de codage / insert de contact bleu



article n°	G5.536.0053.1
EAN	4049088321139
unité de commande	50 pièce(s)

certificats/approbations
données techniques
général

courant nominal	32 A
tension nominal	250 V
tension nominale d'impulsion	4 kV
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 1
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	bleu
Marquage de pôle	L, N, PE

gestion

modèle	sortie commutable
fusible miniature (6,3 x 25 mm)	10 A
sortir	câble avec gaine LSOH
nombre de pôles de sortie	3
section de sortie	2,5 mm ²
bouchon de terminaison	extrémité libre du câble
longueur de sortie	0,5 m
longueur de l'extrémité	0,5 m
longueur de dénudage de sortie	10 mm
conception des extrémités de conducteur	extrémité fils compressés par ultrasons
couleur de la broche de codage	bleu ciel (C1)
type de commutation	
section interne	

version

nombre d'entrées	1
nombre de sorties	2
type de fixation	oui

classe de protection (IP)	IP20
type de distributeur	sortie commutable

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,721 kWh/St
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué argent