

fiche produit

article n° 56.395.1255.0

bornier de traversée RFK 1 / 95 FMK S35/V0

Borne de passage avec Raccordement vissé pour monter sur TS 35/7,5 mm, section nominale: 95 mm², largeur: 32 mm, Couleur: gris



article n°	56.395.1255.0
EAN	4015573568754
unité de commande	10 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

section nominale	95 mm²
couleur	gris
nombre de niveaux	1
nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	32 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	non
type de montage	profilé chapeau 35/7,5 mm
bornes pour distributeurs d'installation	non
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	profilé chapeau 35/7,5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	non

données techniques

courant nominal	250 A
tension nominal	1000 V
degré de pollution	3
plaque d'extrémité requise	non
matériau isolant	thermo-plastique
longueur	92 mm

données de connexion

type de connexion 1	connexion à vis
type de connexion 2	connexion à vis

section transversale minimale à brin fin	16 mm ²
section maximale finement torsadée	95 mm ²
section minimale des fils torsadés	16 mm ²
section transversale maximale en toron	95 mm ²
longueur de dénudage	27 mm
couple de serrage fixation du conducteur	10 Nm

données techniques UL/CSA

section transversale UL	6-3/0 AWG
tension UL	600 V
câblage d'usine actuel	200 A
câblage de terrain actuel	200 A
section transversale CSA	6-3/0 AWG
tension CSA	600 V
cSA actuel	200 A

