

fiche produit

article n° 56.399.0055.0

bornier de traversée RFK 1 / 240 F S35/V0

Borne de passage avec Raccordement vissé pour monter sur TS 35/7,5 mm, section nominale: 240 mm², largeur: 42 mm, Couleur: gris



article n°	56.399.0055.0
EAN	4015573598607
unité de commande	10 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

section nominale	240 mm²
couleur	gris
nombre de niveaux	1
nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	42 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	non
type de montage	profilé chapeau 35/7,5 mm
bornes pour distributeurs d'installation	non
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	profilé chapeau 35/7,5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	non

données techniques

courant nominal	415 A
tension nominal	1000 V
tension nominale d'impulsion	8 kV
degré de pollution	3
plaque d'extrémité requise	non
matériau isolant	thermo-plastique
longueur	102 mm

données de connexion

type de connexion 1	connexion à vis
---------------------	-----------------

type de connexion 2	connexion à vis
section transversale minimale à brin fin	70 mm ²
section maximale finement torsadée	240 mm ²
section minimale des fils torsadés	70 mm ²
section transversale maximale en toron	240 mm ²
couple de serrage fixation du conducteur	14 Nm

données techniques UL/CSA

section transversale UL	0 AWG-500 kcmil
tension UL	600 V
câblage d'usine actuel	375 A
câblage de terrain actuel	375 A
section transversale CSA	3/0 AWG-500 kcmil
tension CSA	600 V
cSA actuel	425 A

