


Fiche produit

Article n° 25.399.9853.0

Connecteur PCB 8113 BSK /2 0,75 OB



Article n°	25.399.9853.0
EAN	4015573454620
Unité de commande	100 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Dimension de la grille	5 mm
type de connexion	Connexion autodénudante
Processus de soudure	sans
Conditionnement	boîte
Nombre de pôles	2
Marquage	non
Fixation	sans
Sens d'accouplement avec le conducteur	90°

Données techniques

Section nominale	0,75 mm²
Courant nominal	3 A
Catégorie de surtension I	1000 V
Catégorie de surtension II	400 V
Catégorie de surtension III	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV

données de connexion

Section minimale du fil plein	0,5 mm²
Section transversale maximale solide	0,75 mm²
Section transversale minimale à brin fin	0,5 mm²
Section maximale finement torsadée	0,75 mm²

Données techniques UL/CSA

Section transversale UL	20-18 AWG
Tension UL	300 V

Câblage de terrain actuel	3 A
Câblage d'usine actuel	3 A
Section transversale CSA	20-18 AWG
Tension CSA	300 V
CSA actuel	3 A

Autre

Matériau isolant	Thermo-plastique
Couleur	noir
Hauteur	12,4 mm
Longueur	16 mm
Profondeur	20,3 mm
Matériau de la vis de serrage	CuSn/acier
Matériau de la base de contact	CuSn
Surface de contact du matériau	Sn

Assemblées

Article n°	Type	Description
25.332.3206.0	En-tête de broche PCB 8113 S / 2 W OB THR	
25.332.3253.0	En-tête de broche PCB 8113 S / 2 W OB	
99.202.9996.0	En-tête de broche PCB 8113 S / 2 G OB OF	
25.330.3206.0	En-tête de broche PCB 8113 S / 2 G OB THR	
25.330.3253.0	En-tête de broche PCB 8113 S / 2 G OB	
25.394.3253.0	En-tête de broche PCB 8113 S / 2 S OB	
99.262.9996.0	En-tête de broche PCB 8113 S / 2 W OB OF	
27.336.0253.0	En-tête de broche PCB 8113 SEG / 2 / 4 W OB	
25.336.3253.0	En-tête de broche PCB 8113 S E / 2 W OB	
27.334.0253.0	En-tête de broche PCB 8113 SEG / 2 / 4 G OB	
25.334.3253.0	En-tête de broche PCB 8113 S E / 2 G OB	