fiche produit

article n° G5.926.1542.5

distributeur MST20I5V 2P1M15 15 PBC5

METALYNX² distributeur en T, connexion parallèle, avec option de montage, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 2, couleur de codage / insert de contact bleu pastel

article n°	G5.926.1542.5
EAN	4049088281013
unité de commande	15 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

courant nominal	20 A
tension nominal	250 V / 400 V
tension nominale d'impultion	4 kV
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 5
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	bleu pastel
Marquage de pôle	1, 3, 4, N, PE
	5024

gestion

modèle	distributeur en T
fusible miniature (6,3 x 25 mm)	
sortir	câble avec gaine LSOH
nombre de pôles de sortie	2
section de sortie	1,5 mm²
bouchon de terminaison	extrémité libre du câble
longueur de sortie	1,5 m
longueur de l'extrémité	1,5 m
longueur de dénudage de sortie	10 mm
conception des extrémités de conducteur	extrémité fils compressés par ultrasons
couleur de la broche de codage	bleu pastel (C5)
type de commutation	
section interne	

version

nombre d'entrées	1
nombre de sorties	2
type de fixation	oui
classe de protection (IP)	IP20
type de distributeur	distributeur en T

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	1,445 kWh/St

partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué argent