fiche produit

article n° 25.326.4253.0

connecteur PCB 8113 B / 12 VL OB



article n°	25.326.4253.0
EAN	4015573184428
unité de commande	50 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

dimension de la grille	5 mm
type de connexion	connexion à vis
processus de soudure	sans
conditionnement	boîte
nombre de pôles	12
marquage	non
fixation	sans
sens d'accouplement avec le conducteur	90°

données techniques

section nominale	2,5 mm²
courant nominal	12 A
catégorie de surtension I	1000 V
catégorie de surtension II	400 V
catégorie de surtension III	250 V
tension nominale d'impultion	4 kV
longueur de dénudage	6 mm

données de connexion

section minimale du fil plein	0,14 mm²
section transversale maximale solide	2,5 mm²
section transversale minimale à brin fin	0,14 mm²
section maximale finement torsadée	2,5 mm²
longueur de dénudage	6 mm

données techiques UL/CSA


section transversale UL	22-12 AWG
tension UL	300 V
câblage de terrain actuel	15 A
câblage d'usine actuel	15 A
section transversale CSA	22-12 AWG
tension CSA	300 V
cSA actuel	15 A


autre


matériau isolant	thermo-plastique
couleur	gris
hauteur	26 mm
longueur	60 mm
profondeur	12,6 mm
matériau de la vis de serrage	acier
matériau de la base de contact	CuSn
surface de contact du matériau	Sn
couple de serrage	0,5 Nm

dessin technique

gezeichnete Ausführung 6-polig
drawn version 6-poles







These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Teile-Nr. part number	Pol/ pole	G	T	Teile-Nr. part number	Pol/ pole	G	T
				25.326.4353.F	13	65	60
25.326.3253.F	2	10	5	25.326.4453.F	14	70	65
25.326.3353.F	3	15	10	25.326.4553.F	15	75	70
25.326.3453.F	4	20	15	25.326.4653.F	16	80	75
25.326.3553.F	5	25	20	25.326.4753.F	17	85	80
25.326.3653.F	6	30	25	25.326.4853.F	18	90	85
25.326.3753.F	7	35	30	25.326.4953.F	19	95	90
25.326.3853.F	8	40	35	25.326.5053.F	20	100	95
25.326.3953.F	9	45	40	25.326.5153.F	21	105	100
25.326.4053.F	10	50	45	25.326.5253.F	22	110	105
25.326.4153.F	11	55	50	25.326.5353.F	23	115	110
25.326.4253.F	12	60	55	25.326.5453.F	24	120	115

.F	Farbe/colour
.0	grau/grey
.1	schwarz/black
.7	grün/green
.9	orange

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
[This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TGM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TGM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: / First Use: -

Blatt: / Sheet: 1 von / of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: 2:1

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

	Tag/Date	Name
2010		
gezeichnet / drawn	09.03.	Schmitt J.
geprüft / checked	-	-
Normgeprüft / Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 25.326.3253.0 01K — Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Index | Datum / Blatt / Date / Sheet | Änderung/Revision

wieland — Elektrische Verbindungen

Type: 8113 B / 2-24 VL OB

Benennung/Title: LP_STECKKLEMME

mit Steck- und Schraubanschluß Rastermaß 5,0
Pluggable PCB terminal rising cage clamp pitch 5

OU-PEM-08/91

2532632530 1K_4 GAW 2036 Schmitt 2010-03-09 11:27:33 1.000