fiche produit

article n° G5.931.3594.1

distributeur MST20I3V 2P1C40 35 BLC1

METALYNX² distributeur en T, tension nominal 250 V, courant nominal 32 A, nombre de pôles 3, classe de protection (ip) IP20, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 2, marquage de pôle L, N, PE, codage mécanique code 1, couleur de codage / insert de contact bleu, sans halogène oui, matériau du boîtier polyamide, avec possibilité de fixation, sortie avec tuyau métallique flexible, résistance au feu 1,905 kWh/St, matériel de contact CuZn, traitement de surface plaqué argent, degré de pollution 2, tension de choc nominale 4 kV

article n°	G5.931.3594.1
EAN	4049088315305
unité de commande	10 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

courant nominal	32 A
tension nominal	250 V
tension nominale d'impultion	4 kV
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 1
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	bleu
Marquage de pôle	L, N, PE

gestion

modèle	distributeur en T
fusible miniature (6,3 x 25 mm)	
sortir	gaine métallique 16 mm
nombre de pôles de sortie	3
section de sortie	4 mm²
bouchon de terminaison	extrémité libre du câble
longueur de sortie	3,5 m
longueur de l'extrémité	3,5 m
longueur de dénudage de sortie	10 mm
conception des extrémités de conducteur	
couleur de la broche de codage	bleu ciel (C1)
type de commutation	
section interne	

version

nombre d'entrées	1
nombre de sorties	2
type de fixation	oui
classe de protection (IP)	IP20
type de distributeur	distributeur en T

matériel

matériau du boîtier	polyamide

sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	1,905 kWh/St
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué argent