

fiche produit

article n° G5.961.3592.8

distributeur MST20I4V 2P1C15 35 SWC8

METALYNX² distributeur en T, connexion parallèle, avec option de montage, nombre de pôles 6, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 2, couleur de codage / insert de contact noir

article n°	G5.961.3592.8
EAN	4049088281389
unité de commande	8 pièce(s)

certificats/approbations
données techniques
général

courant nominal	20 A
tension nominal	250 V
tension nominale d'impulsion	4 kV
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 8
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	noir
Marquage de pôle	1, 2, 3, 4, N, PE
	9005

gestion

modèle	distributeur en T
fusible miniature (6,3 x 25 mm)	
sortir	gaine métallique 16 mm
nombre de pôles de sortie	6
section de sortie	1,5 mm ²
bouchon de terminaison	extrémité libre du câble
longueur de sortie	3,5 m
longueur de l'extrémité	3,5 m
longueur de dénudage de sortie	10 mm
conception des extrémités de conducteur	
couleur de la broche de codage	noir (C8)
type de commutation	
section interne	

version

nombre d'entrées	1
nombre de sorties	2
type de fixation	oui
classe de protection (IP)	IP20
type de distributeur	distributeur en T

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0 kWh/St

partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué argent