

**fiche produit**

article n° G5.941.1594.4

distributeur MST20I4V 2P1C40 15 TRC4

METALYNX<sup>2</sup> distributeur en T, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, nombre de pôles 4, classe de protection (ip) IP20, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 2, marquage de pôle 2, N, PE, 1, codage mécanique code 4, couleur de codage / insert de contact rouge, sans halogène oui, matériau du boîtier polyamide, connexion parallèle, avec option de montage, résistance au feu 1,474 kWh/St, matériel de contact CuZn, traitement de surface plaqué argent, degré de pollution 2, tension de choc nominale 4 kV

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| article n°        | G5.941.1594.4 |
| EAN               | 4049088277993 |
| unité de commande | 15 pièce(s)   |

**certificats/approbations**
**données techniques**
**général**

|                                       |                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| courant nominal                       | 20 A                                                  |
| tension nominal                       | 250 V                                                 |
| tension nominale d'impulsion          | 4 kV                                                  |
| degré de pollution                    | 2                                                     |
| codage mécanique Code                 | code 4                                                |
| verrouillable                         | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact | rouge                                                 |
| Marquage de pôle                      | 2, N, PE, 1                                           |

**gestion**

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| modèle                                  | distributeur en T        |
| fusible miniature (6,3 x 25 mm)         |                          |
| sortir                                  | gaine métallique 16 mm   |
| nombre de pôles de sortie               | 4                        |
| section de sortie                       | 4 mm²                    |
| bouchon de terminaison                  | extrémité libre du câble |
| longueur de sortie                      | 1,5 m                    |
| longueur de l'extrémité                 | 1,5 m                    |
| longueur de dénudage de sortie          | 10 mm                    |
| conception des extrémités de conducteur |                          |
| couleur de la broche de codage          | rouge (C4)               |
| type de commutation                     |                          |
| section interne                         |                          |

**version**

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| nombre d'entrées          | 1                 |
| nombre de sorties         | 2                 |
| type de fixation          | oui               |
| classe de protection (IP) | IP20              |
| type de distributeur      | distributeur en T |

**matériel**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| matériau du boîtier | polyamide |
| sans halogène       | oui       |

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| matériel de contact                                  | CuZn          |
| résistance au feu                                    | 1,474 kWh/St  |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C        |
| traitement de surface                                | plaqué argent |