Fiche produit

Article n° 27.334.0753.0

# En-tête de broche PCB 8113 SEG / 7/ 14 G OB



| | |
|---|---|
| Article n° | 27.334.0753.0 |
| EAN | 4015573999015 |
| Unité de commande | 50 Pièce(s) |

## certificats/approbations

## Données techniques

**Général**

| | |
|---|---|
| Dimension de la grille | 5 mm |
| Processus de soudure | soudage vague |
| Conditionnement | boîte |
| Nombre de pôles | 14 |
| nombre de niveaux | 2 |
| Marquage | non |
| Fixation | sans |
| Sens d'accouplement à la carte | 90° |

**Données techniques**

| | |
|---|---|
| Courant nominal | 10 A |
| Catégorie de surtension I | 400 V |
| Catégorie de surtension II | 400 V |
| Catégorie de surtension III | 250 V |
| Tension nominale d'impultion | 4 kV |

**Données techiques UL/CSA**

| | |
|---|---|
| Tension UL | 300 V |
| Câblage de terrain actuel | 10 A |
| Câblage d'usine actuel | 10 A |
| Tension CSA | 300 V |
| CSA actuel | 10 A |

**Autre**


| | |
|---|---|
| Matériau isolant | Thermo-plastique |
| Couleur | gris |


| | |
|---|---|
| Hauteur | 22 mm |
| Longueur | 37 mm |
| Profondeur | 28,5 mm |
| Matériau de la base de contact | CuSn |
| Surface de contact du matériau | Sn |

## Assemblées

| Article n° | Type | Description |
|---|---|---|
| 25.220.3753.0 | Connecteur PCB 8113 B / 7 TOP OB | |
| 25.220.0753.0 | Connecteur PCB 8113 B / 7 TOP | |
| 01.060.3753.0 | Connecteur PCB 8113 BK / 7 OB | |
| 01.060.0753.0 | Connecteur PCB 8113 BK / 7 | |
| 25.320.3753.0 | Connecteur PCB 8113 B / 7 OB | Barette à enfichage indirect, pas 5,0mm enfichage dans le sens du conducteur, raccordement par vis, 7 pôles, couleur gris, sans marquage, type 8113 B/7 OB |
| 25.320.0753.0 | Connecteur PCB 8113 B / 7 | Barette CI à enfichage indirect, pas 5,0mm enfichage dans le sens du conducteur, raccordement par vis, 7 pôles, couleur gris, avec marquage, type 8113 B/7 |
| 25.325.3753.0 | Connecteur PCB 8113 B / 7 VR OB | |
| 25.325.0753.0 | Connecteur PCB 8113 B / 7 VR | |
| 25.326.3753.0 | Connecteur PCB 8113 B / 7 VL OB | |
| 25.326.0753.0 | Connecteur PCB 8113 B / 7 VL | |
| 25.820.3753.0 | Connecteur PCB 8113 BFK / 7 TOP OB | |
| 25.820.0753.0 | Connecteur PCB 8113 BFK / 7 TOP | |

Dessin technique




Lochbild/Layout

*) Lochbildtoleranz nach IEC 326 T3, sehr fein/
drill hole tolerances acc. to DIN IEC 326 part 3 very fine

Technische Daten
Technical Data

| | VDE | UL | CSA |
|---|---|---|---|
| Bemessungsspannung V<br>rated voltage | 250 | 300 | 300 |
| Bemessungsstrom A<br>rated current | 10 | 10 | 10 |
| Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0<br>flamability rating UL 94 V-0 | | | |
| Verschmutzungsgrad 3/Überspannungskategorie III<br>pollution degree 3/overvoltage category III | | | |

| | |
|---|---|
| Kontaktbasismaterial<br>contact basis material | CuSn4 F47 |
| Diffusionssperre<br>diffusion barrier | Cu 2-3µm |
| Kontaktoberfläche<br>contact surface | Sn 4-6µm |
| Isoliermaterial<br>insulating material | PBT |

gezeichnet/drawn:
27.334.0653.0

| Teile-Nr.<br>part no. | Typ<br>type | Polzahl<br>pole | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|
| 27.334.0253.0 | 8113 SEG / 2 / 4 G OB | 4 | 12 | 5 |
| 27.334.0353.0 | 8113 SEG / 3 / 6 G OB | 6 | 17 | 10 |
| 27.334.0453.0 | 8113 SEG / 4 / 8 G OB | 8 | 22 | 15 |
| 27.334.0553.0 | 8113 SEG / 5 / 10 G OB | 10 | 27 | 20 |
| 27.334.0653.0 | 8113 SEG / 6 / 12 G OB | 12 | 32 | 25 |
| 27.334.0753.0 | 8113 SEG / 7 / 14 G OB | 14 | 37 | 30 |
| 27.334.0853.0 | 8113 SEG / 8 / 16 G OB | 16 | 42 | 35 |
| 27.334.0953.0 | 8113 SEG / 9 / 18 G OB | 18 | 47 | 40 |
| 27.334.1053.0 | 8113 SEG / 10 / 20 G OB | 20 | 52 | 45 |
| 27.334.1153.0 | 8113 SEG / 11 / 22 G OB | 22 | 57 | 50 |
| 27.334.1253.0 | 8113 SEG / 12 / 24 G OB | 24 | 62 | 55 |
| 27.334.1353.0 | 8113 SEG / 13 / 26 G OB | 26 | 67 | 60 |
| 27.334.1453.0 | 8113 SEG / 14 / 28 G OB | 28 | 72 | 65 |
| 27.334.1553.0 | 8113 SEG / 15 / 30 G OB | 30 | 77 | 70 |
| 27.334.1653.0 | 8113 SEG / 16 / 32 G OB | 32 | 82 | 75 |
| 27.334.1753.0 | 8113 SEG / 17 / 34 G OB | 34 | 87 | 80 |
| 27.334.1853.0 | 8113 SEG / 18 / 36 G OB | 36 | 92 | 85 |
| 27.334.1953.0 | 8113 SEG / 19 / 38 G OB | 38 | 97 | 90 |
| 27.334.2053.0 | 8113 SEG / 20 / 40 G OB | 40 | 102 | 95 |
| 27.334.2153.0 | 8113 SEG / 21 / 42 G OB | 42 | 107 | 100 |
| 27.334.2253.0 | 8113 SEG / 22 / 44 G OB | 44 | 112 | 105 |
| 27.334.2353.0 | 8113 SEG / 23 / 46 G OB | 46 | 117 | 110 |
| 27.334.2453.0 | 8113 SEG / 24 / 48 G OB | 48 | 122 | 115 |

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Toleranzierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
[This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TGM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TGM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung:
First Use: -

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | / | | Werkstoff/Material | 2002 | Tag/Date | Name | Zeichnung Nr./Drawing No. | Index |
| | / | | Farbe: grau, ähnl. RAL 7032 | gezeichnet drawn | 30.06. | Bauer F. | T 27.334.0253.0 01K | a |
| | / | Maßstab/Scale | colour: grey:,sim. to RAL7032 | geprüft checked | - | - | | |
| | / | 2:1 | | Normgerr Stand. check | - | - | Maße in mm/Dimensions are in mm | |
| | / | Vol. mm³ | Oft./Surf. mm² | Ersatz für/Replacement for: - | | | | |
| | / | | wieland Elektrische Verbindungen | Type 8113 SEG /./. G OB | | Benennung/Title LP_STIFTLEISTE Rastermaß 5,00 PCB-Header pitch 5,00mm | | |
| a | 04.05.2006/ | | | | | | | |
| Index | Datum / Blatt Date / Sheet | | | | | | | |
| Änderung/Revision | | | | | | | | |

OU-PEM-08/91

2733402530D1K_4 G4DW1044 Schnitt 2006-05-04T11:45:40 1.000

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Copy and distribution of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.