
fiche produit

article n° 99.209.9996.0

en-tête de broche PCB 8113 S / 9 G OB OF



article n°	99.209.9996.0
EAN	4015573277434
unité de commande	50 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

dimension de la grille	5 mm
processus de soudure	soudage vague
conditionnement	boîte
nombre de pôles	9
nombre de niveaux	1
marquage	non
fixation	sans
sens d'accouplement à la carte	90°

données techniques

courant nominal	12 A
catégorie de surtension I	1000 V
catégorie de surtension II	400 V
catégorie de surtension III	250 V
tension nominale d'impultion	4 kV

données techiques UL/CSA

tension UL	300 V
câblage de terrain actuel	15 A
câblage d'usine actuel	15 A
tension CSA	300 V
cSA actuel	15 A

autre


matériau isolant	thermo-plastique
couleur	gris

hauteur	12 mm
longueur	45 mm
profondeur	8,4 mm
matériau de la base de contact	CuZn
surface de contact du matériau	Sn

modules compatibles

article n°	type	description
25.220.3953.0	connecteur PCB 8113 B / 9 TOP OB	
25.220.0953.0	connecteur PCB 8113 B / 9 TOP	
01.060.3953.0	connecteur PCB 8113 BK / 9 OB	
01.060.0953.0	connecteur PCB 8113 BK / 9	
25.320.3953.0	connecteur PCB 8113 B / 9 OB	Barette à enfichage indirect, pas 5,0mm enfichage dans le sens du conducteur, raccordement par vis, 9 pôles, couleur gris, sans marquage, type 8113 B/9 OB
25.320.0953.0	connecteur PCB 8113 B / 9	Barette CI à enfichage indirect, pas 5,0mm enfichage dans le sens du conducteur, raccordement par vis, 9 pôles, couleur gris, avec marquage, type 8113 B/9
25.325.3953.0	connecteur PCB 8113 B / 9 VR OB	
25.325.0953.0	connecteur PCB 8113 B / 9 VR	
25.326.3953.0	connecteur PCB 8113 B / 9 VL OB	
25.326.0953.0	connecteur PCB 8113 B / 9 VL	
25.820.3953.0	connecteur PCB 8113 BFK / 9 TOP OB	
25.820.0953.0	connecteur PCB 8113 BFK / 9 TOP	

dessin technique



Teile-Nr. part no.	Pol-zahl pole	L	l	Typ type	Teile-Nr. part no.	Pol-zahl pole	L	l	Typ type
99.202.9996.0	2	10,0	5	8113S/ 2G OB GR OF	99.213.9996.0	13	65,0	60	8113S/13G OB GR OF
99.203.9996.0	3	15,0	10	8113S/ 3G OB GR OF	99.214.9996.0	14	70,0	65	8113S/14G OB GR OF
99.204.9996.0	4	20,0	15	8113S/ 4G OB GR OF	99.215.9996.0	15	75,0	70	8113S/15G OB GR OF
99.205.9996.0	5	25,0	20	8113S/ 5G OB GR OF	99.216.9996.0	16	80,0	75	8113S/16G OB GR OF
99.206.9996.0	6	30,0	25	8113S/ 6G OB GR OF	99.217.9996.0	17	85,0	80	8113S/17G OB GR OF
99.207.9996.0	7	35,0	30	8113S/ 7G OB GR OF	99.218.9996.0	18	90,0	85	8113S/18G OB GR OF
99.208.9996.0	8	40,0	35	8113S/ 8G OB GR OF	99.219.9996.0	19	95,0	90	8113S/19G OB GR OF
99.209.9996.0	9	45,0	40	8113S/ 9G OB GR OF	99.220.9996.0	20	100,0	95	8113S/20G OB GR OF
99.210.9996.0	10	50,0	45	8113S/10G OB GR OF	99.221.9996.0	21	105,0	100	8113S/21G OB GR OF
99.211.9996.0	11	55,0	50	8113S/11G OB GR OF	99.222.9996.0	22	110,0	105	8113S/22G OB GR OF
99.212.9996.0	12	60,0	55	8113S/12G OB GR OF	99.223.9996.0	23	115,0	110	8113S/23G OB GR OF
					99.224.9996.0	24	120,0	115	8113S/24G OB GR OF

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
[This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung:
First Use: -

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material

	2005	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn		14.10.	Schmitt J.
geprüft checked		-	-
Normgepr. Stand. check		-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 99.202.9996.0 01K
Index:

Maßstab/Scale: 2:1

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm³ Oll./Surf. mm² Ersatz für/Replacement for: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: 8113 S / ..G OB GR OF

Benennung/Title:
LP_GEHAEUSESTIFTLEISTE
Rastermaß 5 Farbe:grau / pitch 5 colour: grey
PCB header

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung/Revision

1 2 3 QU-PEM-08/91

99202999600 1K_2 CADW1096 Edm 2007-10-10 – IDF-11-49347-010000000