

fiche produit

article n° 25.330.3306.0

en-tête de broche PCB 8113 S / 3 G OB THR



article n°	25.330.3306.0
EAN	4015573870970
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

dimension de la grille	5 mm
processus de soudure	THR
conditionnement	boîte
nombre de pôles	3
nombre de niveaux	1
marquage	non
fixation	sans
sens d'accouplement à la carte	90°

données techniques

courant nominal	12 A
catégorie de surtension I	1000 V
catégorie de surtension II	400 V
catégorie de surtension III	250 V
tension nominale d'impulsion	4 kV

données techniques UL/CSA

tension UL	300 V
câblage de terrain actuel	15 A
câblage d'usine actuel	15 A
tension CSA	300 V
cSA actuel	15 A

autre

matériau isolant	thermo-plastique
couleur	noir

hauteur	12 mm
longueur	17 mm
profondeur	8,4 mm
matériau de la base de contact	CuZn
surface de contact du matériau	Sn

modules compatibles

article n°	type	description
25.220.3353.0	connecteur PCB 8113 B / 3 TOP OB	
25.220.0353.0	connecteur PCB 8113 B / 3 TOP	
01.060.3353.0	connecteur PCB 8113 BK / 3 OB	
01.060.0353.0	connecteur PCB 8113 BK / 3	
25.320.3353.0	connecteur PCB 8113 B / 3 OB	Barette à enfichage indirect, pas 5,0mm enfichage dans le sens du conducteur, raccordement par vis, 3 pôles, couleur gris, sans marquage, type 8113 B/3 OB
25.320.0353.0	connecteur PCB 8113 B / 3	Barette CI à enfichage indirect, pas 5,0mm enfichage dans le sens du conducteur, raccordement par vis, 3 pôles, couleur gris, avec marquage, type 8113 B/3
25.325.3353.0	connecteur PCB 8113 B / 3 VR OB	
25.325.0353.0	connecteur PCB 8113 B / 3 VR	
25.326.3353.0	connecteur PCB 8113 B / 3 VL OB	
25.326.0353.0	connecteur PCB 8113 B / 3 VL	
25.820.3353.0	connecteur PCB 8113 BFK / 3 TOP OB	
25.820.0353.0	connecteur PCB 8113 BFK / 3 TOP	

