fiche produit

article n° 25.332.4153.0

en-tête de broche PCB 8113 S / 11 W OB

article n°	25.332.4153.0
EAN	4015573187139
unité de commande	50 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

dimension de la grille	5 mm
type de connexion	connexion par soudure
processus de soudure	soudage vague
conditionnement	boîte
nombre de pôles	11
nombre de niveaux	1
prise de test intégrée	non
plaque isolante	non
fixation des cames	non
marquage	non
fixation	sans
sens d'accouplement à la carte	180°

données techniques

courant nominal	12 A
catégorie de surtension I	1000 V
catégorie de surtension II	400 V
catégorie de surtension III	250 V
tension nominale d'impultion	4 kV

données techiques UL/CSA

tension UL	300 V
câblage de terrain actuel	15 A
câblage d'usine actuel	15 A
tension CSA	300 V
cSA actuel	15 A

autre

matériau isolant	thermo-plastique
couleur	gris
hauteur	8,4 mm
longueur	56,4 mm
profondeur	12 mm
matériau de la base de contact	CuZn
surface de contact du matériau	Sn

modules compatibles

article n°	type	description
25.220.4153.0	connecteur PCB 8113 B / 11 TOP OB	
25.220.1153.0	connecteur PCB 8113 B / 11 TOP	
01.060.4153.0	connecteur PCB 8113 BK / 11 OB	
01.060.1153.0	connecteur PCB 8113 BK / 11	
25.320.4153.0	connecteur PCB 8113 B / 11 OB	Barette à enfichage indirect, pas 5,0mm enfichage dans le sens du conducteur, raccordement par vis, 11 pôles, couleur gris, sans marquage, type 8113 B/11 OB
25.325.4153.0	connecteur PCB 8113 B / 11 VR OB	
25.325.1153.0	connecteur PCB 8113 B / 11 VR	
25.326.4153.0	connecteur PCB 8113 B / 11 VL OB	
25.326.1153.0	connecteur PCB 8113 B / 11 VL	
25.820.4153.0	connecteur PCB 8113 BFK /11 TOP OB	
25.820.1153.0	connecteur PCB 8113 BFK /11 TOP	

dessin technique