

fiche produit

article n° G5.800.0044.6

distributeur MST20I6V 3P1 40 GRC6

METALYNX² module switch, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, nombre de pôles 6, classe de protection (ip) IP20, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 3, marquage de pôle 1, 2, 3, 4, N, PE, codage mécanique code 6, couleur de codage / insert de contact gris, sans halogène oui, matériau du boîtier polyamide, connexion parallèle, avec option de montage, résistance au feu 1,641 kWh/St, matériel de contact CuZn, traitement de surface plaqué argent, degré de pollution 2, tension de choc nominale 4 kV, longueur 162 mm, hauteur 38,4 mm, largeur 150,6 mm

article n°	G5.800.0044.6
EAN	4049088233135
unité de commande	16 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

courant nominal	20 A
tension nominal	250 V
tension nominale d'impulsion	4 kV
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 6
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	gris
Marquage de pôle	1, 2, 3, 4, N, PE

gestion

modèle	H-distributeur avec fonction de commutation
fusible miniature (6,3 x 25 mm)	
sortir	
nombre de pôles de sortie	6
section de sortie	
bouchon de terminaison	
longueur de sortie	
longueur de l'extrémité	
longueur de dénudage de sortie	
conception des extrémités de conducteur	
couleur de la broche de codage	gris (C6)
type de commutation	on/off
section interne	2,5 mm²

version

nombre d'entrées	1
nombre de sorties	3
type de fixation	oui
classe de protection (IP)	IP20
type de distributeur	module switch

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	1,641 kWh/St
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué argent

dimensions

longueur	162 mm
largeur	150,6 mm
hauteur	38,4 mm