fiche produit

article n° G5.951.3002.5

distributeur MST20I3V 2P1C15 30 PBC5

METALYNX² distributeur en T, connexion parallèle, avec option de montage, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 2, couleur de codage / insert de contact bleu pastel

article n°	G5.951.3002.5
EAN	4049088280351
unité de commande	10 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

courant nominal	20 A
tension nominal	250 V / 400 V
tension nominale d'impultion	4 kV
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 5
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	bleu pastel
Marquage de pôle	1, 3, 4, N, PE
	5024

gestion

modèle	distributeur en T
fusible miniature (6,3 x 25 mm)	
sortir	gaine métallique 16 mm
nombre de pôles de sortie	5
section de sortie	1,5 mm²
bouchon de terminaison	prise de courant
longueur de sortie	3 m
longueur de l'extrémité	3 m
longueur de dénudage de sortie	
conception des extrémités de conducteur	
couleur de la broche de codage	bleu pastel (C5)
type de commutation	
section interne	

version

nombre d'entrées	1
nombre de sorties	2
type de fixation	oui
classe de protection (IP)	IP20
type de distributeur	distributeur en T

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui

matériel de contact	CuZn
résistance au feu	2,342 kWh/St
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué argent