fiche produit

article n° 00.712.0323.7

câble plat 5G2,5+2x1,5 PVC SC



article n°	00.712.0323.7
EAN	4049088312366
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

tension nominal	600 V / 1.000 V
courant nominal	20 A
codage mécanique Code	oui

données techniques

section nominale du conducteur	2,5 mm²
tension nominale U	1000 V
tension nominale U0	600 V
rayon de courbure, statique	100 mm
classe incendie	Eca
catégorie du conducteur	classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs	7
isolation des conducteurs	PE
conducteur de protection	oui
blindage	oui
matériau de la gaine	PVC
couleur de gaine	vert
ignifugé	selon la norme DIN EN 60332-1-2
sans halogène EN 60754-12	non
largeur de conduite approx.	36,9 mm
hauteur de conduite approx.	6,3 mm
température ambiante min.	-15 °C
température ambiante max.	70 °C
tension nominale U0	600 V
tension nominale U	1000 V
section du conducteur Bus	1,5 mm²

version

section nominale du conducteur	2,5 mm²

matériel

sans halogène	non
résistance au feu	1,755 kWh/m

accessoires

article n°	type	description
F0.000.0051.9	outil de coupe podis/gesis	
05.562.3000.0	clip de câble Befestigungsschelle	

modules compatibles

article n°	type	description
93.422.0553.1	connecteur BST14I2F S1 ZR1 S MGN01	gesis® NV connecteur, nombre de pôles 2, mâle, type de connexion raccordement à ressort, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, diamètre du câble 5,5 - 6,5 mm, couleur de codage / insert de contact vert
92.050.1553.1	adaptateur câble plat GST18I5A S1 F7 SW	
92.031.5453.1	adaptateur câble plat GST18I3I B1H F7V SW	
92.051.5453.1	adaptateur câble plat GST18I5I B1H F7V SW	
93.420.5453.0	adaptateur câble plat BST14I2A SI	
93.421.5453.0	adaptateur câble plat BST14I2I B1HZB GN01	
06.562.4353.0	pièce d'extrémité GESIS NRG 5+2	