fiche produit

article n° 94.425.1093.9

assemblage de câbles BST14I2KFB- 50Z 10PB02

gesis® NV câble de connexion, douille - extrémité libre, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, type de câble L03Z1Z1-U, classe incendie Eca, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 0,5 mm², couleur de codage / insert de contact bleu pastel



article n°	94.425.1093.9
EAN	4015573803152
unité de commande	150 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

courant nominal	3 A
tension nominal	50 V
tension nominale d'impultion	0,8 kV
degré de pollution	2
codage mécanique Code	oui
résistance de la continuité	34,6 mOhm
verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
couleur de codage / insert de contact	bleu pastel
marquage des pôles	1+, 2-
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

section nominale du conducteur	0,5 mm²
classe de protection (IP)	IP20
longueur de dénudage	9 mm
longueur de dégainage	21 mm
traitement de l'extrémité du conducteur	dénudé
type de ligne	L03Z1Z1-U
couleur du câble	noir
diamètre du câble max.	4,8 mm
type de câble	douille - extrémité libre
type de cordon	câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	BST14i2 femelle
type d'extrémité du câble version 2	extrémité libre du câble


matériel


traitement de surface	plaqué or
sans halogène	oui
câble résistance à la température continue	60 °C
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	0,139 kWh/St
classe incendie	Eca

dimensions

longueur totale	1 m

dessin technique





ⓒ Gesamtlänge/total length=(L+50) +3% (L<3000mm)
Gesamtlänge/total length=(L+100) +3% (L≥3000mm)

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teilenummer part number	L	Beispiel example	Typ type
94.425.XX93.9	XX in dm-Schritten XX in dm-steps	94.425.1093.9 = 10dm /L= 1000mm	BST1412KFB- 50Z 10PB02
U4.425.XX93.9	XX in m-Schritten XX in m-steps	U4.425.1293.9 = 12 m /L=12000mm	BST1412KFB- 50Z X12PB02

ⓐ
ⓑ

2 Pole/2 poles

ⓐ

Pol pole	Aderfarbe conductor colour
+	rot/red
-	schwarz/black

Toleranz Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale 2:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	12.010	Schmitt J.
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No. T 94.425.0293.9 01K Index c

Maße in mm/Dimensions are in mm

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision
c	16.07.2013/	Vol. mm³ Oft./Surf. mm²
b	09.05.2007/	
a	18.04.2007/	

Ersatz für/Replacement for: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title
KONFEKT_LEITUNG
Niedervolt 50V-3A 0,5 qmm - halogenfrei Bu-fr.Ende
Starter lead female-free end halogen free

OU-PEM-08/91b

94425029390 1K_2 CADW3027 Datum 2013-07-16T12:56:56 1.000

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. This document is not to be reproduced or disclosed, exploited or communicated as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig