fiche produit

article n° 93.422.4653.1

connexion de périphériques BST14I2L S1 PB02

gesis® NV connexion de périphériques, connecteur à souder, horizontal sans pattes de fixation, nombre de pôles 2, version mâle, type de connexion connexion par soudure, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, couleur de codage / insert de contact bleu pastel, classe de protection (ip) IP20, variante d'installation connexion par soudure, angle de branchement à angle droit, marquage de pôle 1+, 2-, codage mécanique oui, matériau du boîtier polyamide, sans halogène oui, résistance au feu 0,017 kWh/St, matériel de contact CuBe, traitement de surface plaqué or, degré de pollution 2, tension de choc nominale 0,8 kV, longueur 26 mm, hauteur 11,75 mm, largeur 13 mm



article n°	93.422.4653.1
EAN	4015573781351
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

courant nominal	3 A
tension nominal	50 V
degré de pollution	2
codage mécanique Code	oui
tension nominale d'impultion	0,8 kV
verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
couleur de codage / insert de contact	bleu pastel
Marquage de pôle	1+, 2-
couleur de l'adaptateur séparé (s'il est présent)	noir

données de connexion

terminaison par pôle	1

version

version	mâle
type de connexion	connexion par soudure
direction d'accouplement	à angle droit
classe de protection (IP)	IP20
variante d'installation	connexion par soudure

matériel


matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuBe
résistance au feu	0,017 kWh/St
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué or


dimensions


longueur	26 mm

largeur	13 mm
hauteur	11,75 mm

dessin technique







These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr./part number	Farbe/colour
93.422.4653.1	pastellblau/schwarz - pastel blue/black
93.422.4653.0	pastellblau/weiss - pastel blue/white

ⓐ Bohrbild Buchse/Stecker
hole pattern female/male

M 2:1



Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung:
First Use: -

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

	/		Werkstoff/Material	2004	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No. T 93.422.4600.0 01K Index a
	/			gezeichnet drawn	14.05.	Lunz S.	
	/	Maßstab/Scale 5:1		geprüft checked	-	-	
	/			Normgepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm
	/	Vol. mm³	Ofl./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -			
	/						
a	30.09.2014/	wieland www.wieland-electric.com		Type Typ BST1412L S1 PB02		Benennung/Title STECKERTEIL MALE PART Lötausführung-gewinkelt (90°)/solder-execution-bent	
Index	Datum / Blatt Date / Sheet						
Änderung/Revision							