fiche produit

article n° 93.422.0653.1

# connexion de périphériques BST14I2L S1 GN01

gesis® NV connexion de périphériques, connecteur à souder, horizontal sans pattes de fixation, nombre de pôles 2, version mâle, type de connexion connexion par soudure, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, couleur de codage / insert de contact vert




| | |
|---|---|
| article n° | 93.422.0653.1 |
| EAN | 4015573600270 |
| unité de commande | 100 pièce(s) |

## certificats/approbations

## données techniques

**général**

| | |
|---|---|
| courant nominal | 3 A |
| tension nominal | 50 V |
| degré de pollution | 2 |
| codage mécanique Code | oui |
| tension nominale d'impultion | 0,8 kV |
| verrouillable | auto-bloquant (peut être libéré à la main) |
| couleur de codage / insert de contact | vert |
| marquage des pôles | 1+, 2- |
| couleur de l'adaptateur séparé (s'il est présent) | noir |

**données de connexion**

| | |
|---|---|
| terminaison par pôle | 1 |

**version**

| | |
|---|---|
| version | mâle |
| type de connexion | connexion par soudure |
| direction d'accouplement | à angle droit |
| classe de protection (IP) | IP20 |
| variante d'installation | connexion par soudure |


**matériel**

| | |
|---|---|
| matériau du boîtier | polyamide |
| sans halogène | oui |
| matériel de contact | CuBe |
| résistance au feu | 0,017 kWh/St |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |
| traitement de surface | plaqué or |

**dimensions**

| | |
|---|---|
| longueur | 26 mm |
| largeur | 13 mm |
| hauteur | 11,75 mm |

dessin technique




| Teile-Nr. /part number | Farbe /colour |
|---|---|
| 93.422.0653.1 | blaßgrün (RAL 6021) - schwarz /pale green (RAL 6021) - black |
| 93.422.0653.0 | blaßgrün (RAL 6021) - schwarz /pale green (RAL 6021) - black |

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog / additional data see CATALOG or eCATALOG — www.wieland-electric.com / eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use:

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 2:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet / drawn | 01.04.2008 | Schmitt J. |

Elektronische Freigabe / Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 93.422.0653.0 01K — Index: b

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

| Index | Datum / Blatt Date / Sheet |
|---|---|
| b | 17.01.2022 / |
| a | 04.11.2021 / |
| Änderung / Revision | |

wieland

Type: BST1412LS1 GN01

Benennung/Title: Steckerteil

/male connector Lötausführung - gewinkelt (90°) solder connection - horizontal

These dimensions will be especially checked at delivery

Only inspection dimensions

With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

Ausschließlich Prüfmaße

Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

2023-02-15 13:44:38 1.000

01-QU-RD-32/21