fiche produit

article n° G5.931.1593.3

distributeur MST20I3V 2P1C25 15 WSC3

METALYNX² distributeur en T, avec possibilité de fixation, sortie avec tuyau métallique flexible, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 2, couleur de codage / insert de contact blanc

article n°	G5.931.1593.3
EAN	4049088281129
unité de commande	20 pièce(s)

certificats/approbations

c UL us LISTED

données techniques

général

courant nominal	20 A
tension nominal	250 V
tension nominale d'impultion	4 kV
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 3
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	blanc
Marquage de pôle	L, N, PE
	9016

gestion

modèle	distributeur en T
fusible miniature (6,3 x 25 mm)	
sortir	gaine métallique 16 mm
nombre de pôles de sortie	3
section de sortie	2,5 mm²
bouchon de terminaison	extrémité libre du câble
longueur de sortie	1,5 m
longueur de l'extrémité	1,5 m
longueur de dénudage de sortie	10 mm
conception des extrémités de conducteur	
couleur de la broche de codage	blanc (C3)
type de commutation	
section interne	

version

nombre d'entrées	1
nombre de sorties	2
type de fixation	oui
classe de protection (IP)	IP20
type de distributeur	distributeur en T

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui

matériel de contact	CuZn
résistance au feu	1,172 kWh/St
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué argent