fiche produit

article n° 91.054.0253.0

# connexion de périphériques GST15I5L S1H PB01



gesis® MINI connexion de périphériques, connecteur à souder, horizontal sans pattes de fixation, nombre de pôles 5, version mâle, type de connexion connexion par soudure, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, couleur de codage / insert de contact bleu pastel, classe de protection (ip) IP20, variante d'installation connexion par soudure, angle de branchement à angle droit, marquage de pôle L, N, PE, D1, D2, codage mécanique code 2, matériau du boîtier polyamide, sans halogène oui, résistance au feu 0,032 kWh/St, matériel de contact CuZn, traitement de surface plaqué argent, degré de pollution 2, tension de choc nominale 4 kV, longueur 21,5 mm, hauteur 12,2 mm, largeur 31 mm

| | |
|---|---|
| article n° | 91.054.0253.0 |
| EAN | 4049088056567 |
| unité de commande | 100 pièce(s) |

## certificats/approbations

## données techniques

**général**

| | |
|---|---|
| courant nominal | 16 A |
| tension nominal | 250 V / 400 V |
| degré de pollution | 2 |
| codage mécanique Code | code 2 |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| verrouillable | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact | bleu pastel |
| Marquage de pôle | L, N, PE, D1, D2 |

**données de connexion**

| | |
|---|---|
| terminaison par pôle | 1 |

**version**

| | |
|---|---|
| version | mâle |
| type de connexion | connexion par soudure |
| direction d'accouplement | à angle droit |
| angle d'inclinaison | 90 ° |
| classe de protection (IP) | IP20 |
| variante d'installation | connexion par soudure |

**matériel**

| | |
|---|---|
| matériau du boîtier | polyamide |
| sans halogène | oui |
| matériel de contact | CuZn |
| résistance au feu | 0,032 kWh/St |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |
| traitement de surface | plaqué argent |

**dimensions**

| | |
|---|---|
| longueur | 21,5 mm |
| largeur | 31 mm |
| hauteur | 12,2 mm |

dessin technique

