fiche produit

article n° 91.053.0253.0

connexion de périphériques GST15I5L B1H W PB01



gesis® MINI connexion de périphériques, connecteur à souder, horizontal sans pattes de fixation, nombre de pôles 5, version prise de courant, type de connexion connexion par soudure, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, couleur de codage / insert de contact bleu pastel, classe de protection (ip) IP20, variante d'installation connexion par soudure, angle de branchement à angle droit, marquage de pôle L, N, PE, D1, D2, codage mécanique code 2, matériau du boîtier polyamide, sans halogène oui, résistance au feu 0,033 kWh/St, matériel de contact CuZn, traitement de surface plaqué argent, degré de pollution 2, tension de choc nominale 4 kV, longueur 21,5 mm, hauteur 12,2 mm, largeur 31 mm

article n°	91.053.0253.0
EAN	4049088049880
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

courant nominal	16 A
tension nominal	250 V / 400 V
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 2
tension nominale d'impultion	4 kV
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	bleu pastel
Marquage de pôle	L, N, PE, D1, D2

données de connexion

terminaison par pôle	1

version

version	prise de courant
type de connexion	connexion par soudure
direction d'accouplement	à angle droit
angle d'inclinaison	90 °
classe de protection (IP)	IP20
variante d'installation	connexion par soudure


matériel


matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,033 kWh/St
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué argent


dimensions


longueur	21,5 mm
largeur	31 mm
hauteur	12,2 mm

dessin technique











Bohrbild/ footprint



Überstand des Steckverbinders max. 10mm, dahinter muss die Berührsicherheit durch z.B. eine Abdeckung sichergestellt weden!

M1:1



Teile-Nr./ part number:	Farbe/ colour:	Material:	Typ/type:
91.053.0253.0	pastellblau/ pastel blue	PA UL94-V0 halogenfrei/ halogen-free	GST15i5L B1H pb

Toleranzierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. [This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach VU-TGM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document VU-TGM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material: Farbe: siehe Tabelle colour: see table

Maßstab/Scale: 2:1

		Tag/Date	Name
2009	gezeichnet drawn	19.02.	Hallet
	geprüft checked	-	-
	Normgeprüft Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: 91.053.0253.0 01K | Index: c

Maße in mm/Dimensions are in mm

c	23.11.2009/	Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²
b	30.07.2009/	
a	27.04.2009/	
Index	Datum / Blatt Date / Sheet	

Änderung/Revision

Ersatz für/Replacement for: -

wieland Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title: BUCHSENTEIL_H

female connector 250/400V 16A Dimmen/ dimming

OU-PEM-08/91

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction of this document and utilization of the documents as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

Ausschließlich Prüfmaße

Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery

Only inspection dimensions

With /E marked dimensions are only valid for internal use

91053025300IK_4 G4DW2028 hallet 2009-11-24T08:32:04 1.000