

fiche produit

article n° G5.452.0203.7

assemblage de câbles MST20I5KC-S 25P 020GEC7

METALYNX² câble de connexion, mâle - dénudé, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 2 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact jaune

article n°	G5.452.0203.7
EAN	4049088247620
unité de commande	15 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

courant nominal	20 A
tension nominal	250 V / 400 V
tension nominale d'impulsion	4 kV
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 7
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	jaune
Marquage de pôle	3, N, PE, 2, 1
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

gestion

modèle	câble avec gaine PVC
fils simples	
couleur de la broche de codage	jaune (C7)

version

section nominale du conducteur	2,5 mm ²
classe de protection (IP)	IP20
longueur de dénudage	9 mm
longueur de dégainage	100 mm
traitement de l'extrémité du conducteur	extrémité fils compressés par ultrasons
type de ligne	H05VV-F
couleur du câble	noir
type de câble	mâle - dénudé
type de cordon	câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	extrémité libre du câble
type d'extrémité du câble version 2	

dimensions

longueur totale	2 m
-----------------	-----