fiche produit

article n° 91.257.2000.1

# assemblage de câbles GST15I5KSBSX15 V 20SW

gesis® MINI câble de connexion, femelle – mâle, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 2 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir



| | |
|---|---|
| article n° | 91.257.2000.1 |
| EAN | 4049644010408 |
| unité de commande | 20 pièce(s) |

## certificats/approbations

## données techniques

**général**

| | |
|---|---|
| courant nominal | 16 A |
| tension nominal | 250 V / 400 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| degré de pollution | 2 |
| codage mécanique Code | code 1 |
| résistance de la continuité | 23,7 mOhm |
| verrouillable | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact | noir |
| Marquage de pôle | 3, N, PE, 2, 1 |
| couleur du boîtier avec décharge de traction | noir |

**version**

| | |
|---|---|
| type de connexion | connexion à vis |
| section nominale du conducteur | 1,5 mm² |
| classe de protection (IP) | IP20 |
| type de ligne | H05VV-F |
| couleur du câble | noir |
| diamètre du câble max. | 10,1 mm |
| type de câble | femelle – mâle |
| type de cordon | câble de connexion |
| type d'extrémité du câble Version 1 | GST15i5 femelle |
| type d'extrémité du câble version 2 | GST15i5 mâle |

**matériel**

| | |
|---|---|
| traitement de surface | plaqué argent |
| sans halogène | non |
| câble résistance à la température continue | 70 °C |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |

| | |
|---|---|
| résistance au feu | 1,404 kWh/St |
| classe incendie | Eca |

**dimensions**

| | |
|---|---|
| longueur totale | 2 m |