fiche produit

article n° 91.952.9053.1

connexion de périphériques GST15I5S S1 R SW

gesis® MINI connexion de périphériques, embrochable, épaisseur de matière du capot: 0,5 - 1,5 mm, nombre de pôles 5, version mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, couleur de codage / insert de contact noir



article n°	91.952.9053.1
EAN	4015573918221
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

courant nominal	16 A
tension nominal	250 V / 400 V
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 1
tension nominale d'impultion	4 kV
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	noir
marquage des pôles	3, N, PE, 2, 1
couleur de l'adaptateur séparé (s'il est présent)	noir

données de connexion

section de raccordement solide mm² max.	2,5 mm²
section de raccordement solide mm² min.	0,5 mm²
section de raccordement multifilaire max.	2,5 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	0,5 mm²
terminaison par pôle	1
longueur de la bande de fil	8 mm

version

version	mâle
type de connexion	connexion à vis
direction d'accouplement	droit
classe de protection (IP)	IP20
épaisseur de paroi du boîtier (min.)	0,5 mm
épaisseur de paroi du boîtier (max.)	1,5 mm
variante d'installation	embrochable

matériel

matériau du boîtier	polyamide

sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,059 kWh/St
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué argent

dimensions


longueur	31,2 mm
largeur	34,6 mm
hauteur	19,6 mm

dessin technique

Montagemöglichkeit "I"
/mounting option "I"

Montageschritte:
/assembly steps:


1. Snap-In-Rahmen in Blechausschnitt stecken
   /insert snap-in frame into sheet metal cut-out
2. Buchse in Snap-in-Rahmen stecken
   /insert female connector in snap-in frame




Montagemöglichkeit "II"
/mounting option "II"

Montageschritte:
/assembly steps:


1. Buchse in Snap-in-Rahmen stecken
   /insert female connector in snap-in frame
2. Buchse mit Snap-In-Rahmen in Blechausschnitt stecken
   /insert female connector with snap-in frame into sheet metal cut out




montierter Zustand
/assembled state
(kein Auslieferungszustand
/no delivery status)




Teile-Nr. /part-no.	Farbe /colour	Typ /type	
91.952.9053.0	weiß, ähnl. RAL 9003 /white, sim. RAL 9003	GST15I5S S1 R	WS
91.952.9053.1	schwarz, ähnl. RAL 9005 /black, sim. RAL 9005	GST15I5S S1 R	SW





Blechausschnitt
/sheet cutout
t=0,5-1,5



Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: Sheet: 1 von of 1

	/	Werkstoff / Material		Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index
	/	Farbe / colour:	gezeichnet drawn	21.08.2024	Göhl M.	T 91.952.9053.0 01K	a
	/	Maßstab / Scale 2:1	Elektronische Freigabe Electronic Release				
	/	Vol. mm³	Ofl./Srf. mm²	Ersatz für / Replacement for: 91.952.9053.0 01K vom 25.02.2008		Maße in mm / Dimensions are in mm	
	/		Type	Benennung/Title			
a	21.08.2024 /	wieland	GST15I5...	STECKERT_SNAP_IN			
Index	Datum / Blatt Date / Sheet			GST15I5SS1 R..			
Änderung / Revision				(Netzanschluss /mains connection)			

© Alle Rechte vorbehalten / © All rights reserved / Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich / Confidentially Class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery / Only inspection dimensions / With Ⓔ marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / Ausschließlich Prüfmaße / Mit Ⓔ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

2024-08-21 09:36:34 1.000

01-QU-RD-32/21