

Fiche produit

Article n° 93.053.6009.0

Coffret de distribution WIV GST18I3 20kVA

Système gesis® WIV - Distributeur de système pré-câblé avec alimentation en RCD chable via une alimentation triphasée RST50 ou 32 A CEKON pour une charge connectée maximale de 20 kVA. Les sorties sont fournies par le système de coupleur d'installation GST18® homologué selon la norme IEC 61535. Chaque circuit est protégé par un fusible individuel, les sorties de 16 A sont protégées par RCD. Plusieurs connexions peuvent être mises sous tension ou hors tension via un interrupteur principal commun. Le système de distribution se compose de prises commutables et non commutables. Si nécessaire, les prises non commutables peuvent être utilisées pour faire fonctionner, par exemple, l'éclairage de secours ou les systèmes de refroidissement. Elles conviennent également pour l'extension d'installations existantes et sont faciles à mettre en service. Un câble adaptateur 3 m, 32 A CEKON à RST50 est inclus dans la livraison.



Article n°	93.053.6009.0
EAN	4049088461828
Unité de commande	1 Pièce(s)

certificats/approbations

Données techniques

Données techniques

Couleur du boîtier	Gris électrique
combinaison des appareils de commutation selon	IEC 61439
Conditions environnementales	locaux secs
Classe de protection (IP)	IP20
type de protection enfichable	IP40
Type de montage	mur

sorties

système enfichable	GST18
Puissance de sortie	20 kVA
nombre de sorties commutables monophasées à 3 pôles	12
nombre de sorties commutables triphasé 5 pôles	1
nombre de sorties non commutables monophasées 3 pôles	2
nombre de sorties non commutables avec prise Schuko	2

Source

puissance de raccordement	20 kVA
fusible de puissance maximale	32 A
enfichable avec	RST50
longueur du câble de raccordement	3 m

Dimensions

Profondeur	155 mm
largeur	315 mm
Hauteur	630 mm

accessoires

Article n°	Type	Description
------------	------	-------------

92.932.3053.0	Connecteur GST18i3S S1 ZR1 WS	GST18i3 Connecteur, nombre de pôles 3, Mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 6,5 - 10,5 mm, couleur de codage / insert de contact blanc
92.932.3053.1	Connecteur GST18i3S S1 ZR1 SW	GST18i3 Connecteur, nombre de pôles 3, Mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 6,5 - 10,5 mm, couleur de codage / insert de contact noir
92.953.4053.0	Connecteur GST18i5S B1 ZR1 WS	GST18i5 Connecteur, nombre de pôles 5, Prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 7 - 13,5 mm, couleur de codage / insert de contact blanc
92.232.1007.1	assemblage de câbles GST18i3K1BD 15 10SW	GST18i3 Câble secteur, femelle - prise Schuko, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir
92.232.1007.2	assemblage de câbles GST18i3K1BD 15 10WS	GST18i3 Câble secteur, femelle - prise Schuko, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact blanc
92.232.5007.1	assemblage de câbles GST18i3K1BD 15 50SW	GST18i3 Câble secteur, femelle - prise Schuko, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, longueur totale 5 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir
92.232.5007.2	assemblage de câbles GST18i3K1BD 15 50WS	GST18i3 Câble secteur, femelle - prise Schuko, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, longueur totale 5 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact blanc
92.232.1000.2	assemblage de câbles GST18i3K1BS 15 10WS	GST18i3 Câble de connexion, Femelle – Mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact blanc
92.232.5000.2	assemblage de câbles GST18i3K1BS 15 50WS	GST18i3 Câble de connexion, Femelle – Mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 5 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact blanc
92.232.1010.1	assemblage de câbles GST18i3K1BS 15W 10SW	GST18i3 Câble de connexion, Femelle – Mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05V2V2-F, classe incendie Eca, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir
92.232.5010.1	assemblage de câbles GST18i3K1BS 15W 50SW	GST18i3 Câble de connexion, Femelle – Mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05V2V2-F, classe incendie Eca, longueur totale 5 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir
92.257.1000.1	assemblage de câbles GST18i5KSBS 15 10SW	GST18i5 Câble de connexion, Femelle – Mâle, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir
92.257.1000.2	assemblage de câbles GST18i5KSBS 15 10WS	GST18i5 Câble de connexion, Femelle – Mâle, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact blanc
92.257.5000.1	assemblage de câbles GST18i5KSBS 15 50SW	GST18i5 Câble de connexion, Femelle – Mâle, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 5 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir
92.257.5000.2	assemblage de câbles GST18i5KSBS 15 50WS	GST18i5 Câble de connexion, Femelle – Mâle, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 5 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact blanc
99.690.0000.0	assemblage de câbles RST50i5 BUCHSE - CEE 3m	

