fiche produit

article n° 92.255.7064.2

assemblage de câbles GST18I5KS-S 75H 70WS

gesis® CLASSIC câble de connexion, mâle - dénudé, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 6 A, type de câble H05Z1Z1-F, classe incendie Eca, longueur totale 7 m, section nominale du conducteur 0,75 mm², couleur de codage / insert de contact blanc



article n°	92.255.7064.2
EAN	4049088326899
unité de commande	5 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

courant nominal	6 A
tension nominal	250 V / 400 V
tension nominale d'impultion	4 kV
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 1
résistance de la continuité	160 mOhm
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	blanc
Marquage de pôle	3, N, PE, 2, 1
couleur du boîtier avec décharge de traction	blanc

version

section nominale du conducteur	0,75 mm²
classe de protection (IP)	IP40
longueur de dénudage	9 mm
longueur de dégainage	35 mm
traitement de l'extrémité du conducteur	extrémité fils compressés par ultrasons
type de ligne	H05Z1Z1-F
couleur du câble	blanc
diamètre du câble max.	8,2 mm
type de câble	mâle - dénudé
type de cordon	câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	GST18i5 mâle
type d'extrémité du câble version 2	extrémité libre du câble

matériel

traitement de surface	etamé
sans halogène	oui

câble résistance à la température continue	70 °C
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	2,325 kWh/St
classe incendie	Eca


dimensions

longueur totale	7 m

accessoires

article n°	type	description
05.587.3156.0	verrouillage (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	verrouillage (G)ST18 SW	
05.564.5353.0	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	
05.566.9253.0	pièce de verrouillage GST18I5 BUCHSEN	

dessin technique



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmusterteilung vorbehalten. Any reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

.F	Farbe colour
.1	schwarz black
.2	weiß white

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) exampel (colour: black)	Typ type
92.255.XX64.F	XX in dm-Schritten	92.255.1064.1 = 10dm/L= 1000mm	GST18I5KS-S 75H 10SW
U2.255.XX64.F	XX in m-Schritten	U2.255.1264.1 = 12 m/L=12000mm	GST18I5KS-S 75H X12SW

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Toleranz Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung:
First Use: -

Blatt: 1 von 1
Sheet: of

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: %

	Tag/Date	Name
2015		
gezeichnet drawn	29.09.	Dütsch T.
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 92.255.0564.1 01K
Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: -

Index | Datum / Blatt / Date / Sheet

Änderung/Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type: GST18I5 KS-S 75H ..

Benennung/Title:
PRE-ASSEMBLED CABLE
KONFEKT_LEITUNG
Stecker - freies Ende / male connector - free end
Schraubanschluß/screw connection 0,75qmm 6A

92_255_0564.1_01K_1 CADW3027 Duetsch 2015-09-30T09:22:12 1.000

QU-MEE-01/14 -