
fiche produit

article n° 92.052.3353.0

connexion de périphériques GST18I5S S1 WS

gesis® CLASSIC connexion de périphériques, composant, raccordement à vis simple, nombre de pôles 5, version mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact blanc



article n°	92.052.3353.0
EAN	4015573545953
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

courant nominal	20 A
tension nominal	250 V / 400 V
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 1
tension nominale d'impultion	4 kV
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	blanc
Marquage de pôle	3, N, PE, 2, 1

données de connexion

section de raccordement solide mm² max.	4 mm²
section de raccordement solide mm² min.	0,75 mm²
section de raccordement multifilaire max.	4 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	0,75 mm²
terminaison par pôle	1
longueur de la bande de fil	7 mm

version

version	mâle
type de connexion	connexion à vis
direction d'accouplement	droit
classe de protection (IP)	IP20
remarque sur le type de connexion	fils torsadés souples 4 mm² uniquement sans embouts
variante d'installation	pièce d'installation/raccordement enfichable

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn

résistance au feu	0,059 kWh/St
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	etamé


dimensions


longueur	31,5 mm
largeur	47,7 mm
hauteur	19,5 mm


accessoires


article n°	type	description
05.564.5353.0	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	
05.566.9253.0	pièce de verrouillage GST18I5 BUCHSEN	
34.300.1122.1	fiche de montage GST18 3-10 POLIG	gesis® CLASSIC elément de montage, support de montage en L pour composants


dessin technique











Teile-Nr. /part-no.	Farbe /colour	Typ /type
92.052.3353.0	weiß ähnl. RAL 9003 /white sim. RAL 9003	GST18I5S S1 WS
92.052.3353.1	schwarz ähnl. RAL 9005 /black sim. RAL 9005	GST18I5S S1 SW
92.052.3357.0	hellelfenbein ähnl. RAL 1015 /light ivory sim. RAL 1015	GST18I5S S1 N

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With (E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material
Farbe /colour: siehe Tabelle /see table

Maßstab / Scale: 2:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	23.10.2025	Göhl M.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 92.052.3353.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Index | Datum / Blatt Date / Sheet

Änderung / Revision

wieland

Type

Benennung/Title

BUCHSENTEIL

/male connector

250/400V AC, 20A, 2,5mm²

2025-10-23 09:38:19 1.000

01-QU-RD-32/21