

fiche produit

article n° 92.207.6004.0

assemblage de câbles GST18i4KS-S 15 60TR01

gesis® CLASSIC câble de connexion, mâle - dénudé, nombre de pôles 4, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 6 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact rouge tomate



article n°	92.207.6004.0
EAN	4049088314933
unité de commande	10 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

courant nominal	16 A
tension nominal	250 V / 400 V
tension nominale d'impulsion	4 kV
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 2
résistance de la continuité	68,8 mOhm
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	rouge tomate
Marquage de pôle	2, N, PE, 1
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

section nominale du conducteur	1,5 mm²
classe de protection (IP)	IP40
longueur de dénudage	9 mm
longueur de dégainage	35 mm
traitement de l'extrémité du conducteur	extrémité fils compressés par ultrasons
type de ligne	H05VV-F
couleur du câble	noir
diamètre du câble max.	9,2 mm
type de câble	mâle - dénudé
type de cordon	câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	extrémité libre du câble
type d'extrémité du câble version 2	GST18i4 mâle

matériel

traitement de surface	etamé
sans halogène	non
câble résistance à la température continue	60 °C
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	2,691 kWh/St
classe incendie	Eca

dimensions

longueur totale	6 m
-----------------	-----

accessoires

article n°	type	description
05.587.3156.0	verrouillage (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	verrouillage (G)ST18 SW	
05.564.5353.0	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	
05.566.9153.0	pièce de verrouillage GST18I4 BUCHSEN	

		part-no.	example (colour: tomato red)	type
--	--	----------	------------------------------	------

U2.207.XX04.0	XX in m-Schritten	U2.207.1204.0 = 12 m/L=12000mm	GST1814KS-S 15 X12TR01
---------------	-------------------	--------------------------------	------------------------

Additional data see CATALOG or eCatalog.		eshop.wieland-electric.com	
Toleranzgr. Size ISO 14405(F) / Tolerance system Size ISO 14405(F)		ja/yes ☒ Stoffverbleib und Deklarationsliste nach DIN 5020:010 ist einzuhalten	


Freitoleranz nach DIN 1801	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen	1. Verwendung: -	Blatt: 1 von 1
-------------------------------	---	------------------	----------------

		/		gezeichnet drawn	29.05.	Dütsch T.	T	92 207 0504 0 01K
--	--	---	--	---------------------	--------	-----------	---	-------------------

/	mm	Of1 / Surf	mm	Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm
/	Vol	mm ³ Of1 / Surf	mm ³	Ersatz für/Replacement for: -			


wieland

92_207_050410_01K_1	CADW3027	Dütsch 2015-05-29T13:31:55	1.000	3	L	5	6	QU-MEE-01/14 -
---------------------	----------	----------------------------	-------	---	---	---	---	----------------



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

	4	5	6	QU-MEE-01/14 -
--	---	---	---	----------------