

fiche produit

article n° 92.207.2004.0

assemblage de câbles GST18i4KS-S 15 20TR01

geis® CLASSIC câble de connexion, mâle - dénudé, nombre de pôles 4, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 2 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact rouge tomate



article n°	92.207.2004.0
EAN	4049088314797
unité de commande	25 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

courant nominal	16 A
tension nominal	250 V / 400 V
tension nominale d'impulsion	4 kV
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 2
résistance de la continuité	23,2 mOhm
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	rouge tomate
Marquage de pôle	2, N, PE, 1
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

section nominale du conducteur	1,5 mm²
classe de protection (IP)	IP40
longueur de dénudage	9 mm
longueur de dégainage	35 mm
traitement de l'extrémité du conducteur	extrémité fils compressés par ultrasons
type de ligne	H05VV-F
couleur du câble	noir
diamètre du câble max.	9,2 mm
type de câble	mâle - dénudé
type de cordon	câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	extrémité libre du câble
type d'extrémité du câble version 2	GST18i4 mâle

matériel

traitement de surface	etamé
sans halogène	non
câble résistance à la température continue	60 °C
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	0,979 kWh/St
classe incendie	Eca


dimensions

longueur totale	2 m
-----------------	-----

accessoires

article n°	type	description
05.587.3156.0	verrouillage (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	verrouillage (G)ST18 SW	
05.564.5353.0	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	
05.566.9153.0	pièce de verrouillage GST18I4 BUCHSEN	

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
i
11.
12.
1.



Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: tomatenrot) exempel (colour: tomato red)	Type type					
92.207.XX04.0	XX in dm-Schritten	92.207.1004.0 = 10dm/L= 1000mm	GST1814KS-S 15 10TR01					
92.207.XX04.0	XX in m-Schritten	92.207.1204.0 = 12 m/L=12000mm	GST1814KS-S 15 X12TR01					
Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.			www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com					
Tolerierung Size ISO 14405(☐)/Tolerance system Size ISO 14405(☐). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the (size) tolerances).		ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e list of prohibited / dangerous substances to be declared!						
Freitoleranz nach General tolerance		CAD = Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1.Verwendung: - First Use:					
		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1						
/	 Werkstoff/Material	2015	Tag/Date	Name	T	Zeichnung Nr./Drawing No.	92.207.0504.0 01K	Index
/		gezeichnet drawn	29.05.	Dütsch T.				
/		geprüft checked	-	-				
/		Vormgepr. Stand, check	-	-				
/		Maßstab/Scale	Maße in mm/Dimensions are in mm					
/	Vol.	mm	Offl./Surf.	mm	Ersatz für/Replacement for: -			
/	/	Type	Benennung/Title					
/	/	GST1814	PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT_LEITUNG					
Index	Datum / Blatt Date / Sheet	KS-S 15 ...TR01	Stecker/male - freies Ende/free end Schraubanschluss/screw connection 250V 1,5qmm					
Änderung/Revision		www.wieland-electric.com						