

fiche produit

article n° 92.207.1004.3

assemblage de câbles GST18i4KS-S 15 10GR01

geis® CLASSIC câble de connexion, mâle - dénudé, nombre de pôles 4, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact gris cailloux



article n°	92.207.1004.3
EAN	4015573569287
unité de commande	50 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

courant nominal	16 A
tension nominal	250 V / 400 V
tension nominale d'impulsion	4 kV
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 2
résistance de la continuité	11,8 mOhm
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	gris cailloux
marquage des pôles	2, N, PE, 1
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

section nominale du conducteur	1,5 mm²
classe de protection (IP)	IP40
longueur de dénudage	9 mm
longueur de dégainage	35 mm
traitement de l'extrémité du conducteur	extrémité fils compressés par ultrasons
type de ligne	H05VV-F
couleur du câble	noir
diamètre du câble max.	9,2 mm
type de câble	mâle - dénudé
type de cordon	câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	extrémité libre du câble
type d'extrémité du câble version 2	GST18i4 mâle

matériel

traitement de surface	etamé
sans halogène	non
câble résistance à la température continue	70 °C
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	0,551 kWh/St
classe incendie	Eca

dimensions

longueur totale	1 m
-----------------	-----

accessoires

article n°	type	description
05.587.3156.0	verrouillage (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	verrouillage (G)ST18 SW	
05.564.5353.0	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	
05.566.9153.0	pièce de verrouillage GST18I4 BUCHSEN	

