fiche produit

article n° 92.297.1000.8

## assemblage de câbles GST18I3KSBS 15 10TB06

gesis® CLASSIC câble de connexion, femelle – mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact bleu turquoise



| | |
|---|---|
| article n° | 92.297.1000.8 |
| EAN | 4049088281426 |
| unité de commande | 50 pièce(s) |

### certificats/approbations

### données techniques

**remarque**

| | |
|---|---|
| remarque | couleurs des conducteurs : noir (1), bleu (2), marron (3) |

**général**

| | |
|---|---|
| courant nominal | 16 A |
| tension nominal | 250 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| degré de pollution | 2 |
| codage mécanique Code | code 6 |
| résistance de la continuité | 12,2 mOhm |
| verrouillable | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact | bleu turquoise |
| Marquage de pôle | 1, 2, 3 |
| couleur du boîtier avec décharge de traction | noir |

**version**

| | |
|---|---|
| section nominale du conducteur | 1,5 mm² |
| classe de protection (IP) | IP40 |
| type de ligne | H05VV-F |
| couleur du câble | noir |
| diamètre du câble max. | 8,3 mm |
| type de câble | femelle – mâle |
| type de cordon | câble de connexion |
| type d'extrémité du câble Version 1 | GST18i3 femelle |
| type d'extrémité du câble version 2 | GST18i3 mâle |

**matériel**

| | |
|---|---|
| traitement de surface | etamé |
| sans halogène | non |
| câble résistance à la température continue | 70 °C |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |
| résistance au feu | 0,526 kWh/St |
| classe incendie | Eca |


**dimensions**

| | |
|---|---|
| longueur totale | 1 m |

## accessoires

| article n° | type | description |
|---|---|---|
| 05.587.3156.0 | verrouillage (G)ST18 WS | |
| 05.587.3156.1 | verrouillage (G)ST18 SW | |
| 06.560.0300.0 | elément de montage GST18I3 SW | |
| 06.561.7853.0 | cadre de montage GST18I3 SW | |
| 05.561.3653.0 | pièce de verrouillage GST18I3VS B WS | |
| 05.561.3653.1 | pièce de verrouillage GST18I3VS B SW | |
| 05.564.5353.0 | pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW | |
| 05.564.5353.2 | pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS | |
| 05.594.4250.0 | pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS | |
| 05.594.4253.0 | pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS | |

dessin technique




| Teile-Nr. part-no. | L | Beispiel (Farbe: türkisblau) example (colour: torquoise blue) | Typ type |
|---|---|---|---|
| 92.297.XX00.8 | XX in dm-Schritten | 92.297.1000.8 = 10dm/L= 1000mm | GST1813KSBS 15 10TB06 |
| U2.297.XX00.8 | XX in m-Schritten | U2.297.1200.8 = 12 m/L=12000mm | GST1813KSBS 15 X12TB06 |

**Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.**
**Additional data see CATALOG or eCatalog.**

**www.wieland-electric.com**
**eshop.wieland-electric.com**

Toleranz Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: -
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: of

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: x

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

| | Name | Tag/Date |
|---|---|---|
| 2014 | | |
| gezeichnet drawn | Dütsch T. | 03.09. |
| geprüft checked | - | - |
| Normgepr. Stand. check | - | - |

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 92.297.0200.8 01K
Index:

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Index / Datum / Blatt
Date / Sheet
Änderung/Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type: GST1813 KSBS 15 ..TB06

Benennung/Title: KONFEKT_LEITUNG
Buchse-Stecker Schraubausführung/screw connection
250V AC 16A 1,5qmm