fiche produit

article n° G5.431.1004.3

# assemblage de câbles MST20I3KC-S 40 100WSC3

METALYNX² câble de connexion, mâle - dénudé, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, type de câble conduit métallique 16 mm, classe incendie Eca, longueur totale 10 m, section nominale du conducteur 4 mm², couleur de codage / insert de contact blanc

| | |
|---|---|
| article n° | G5.431.1004.3 |
| EAN | 4049088274299 |
| unité de commande | 4 pièce(s) |

## certificats/approbations

c UL us LISTED

## données techniques

**général**

| | |
|---|---|
| courant nominal | 20 A |
| tension nominal | 250 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| degré de pollution | 2 |
| codage mécanique Code | code 3 |
| verrouillable | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact | blanc |
| Marquage de pôle | L, N, PE |
| couleur du boîtier avec décharge de traction | noir |

**gestion**

| | |
|---|---|
| modèle | gaine métallique 16 mm |
| fonctionnement interne | fils simples LSOH |
| fils simples | H07Z-R |
| couleur de la broche de codage | blanc (C3) |

**version**

| | |
|---|---|
| section nominale du conducteur | 4 mm² |
| classe de protection (IP) | IP20 |
| longueur de dénudage | 10 mm |
| longueur de dégainage | 200 mm |
| traitement de l'extrémité du conducteur | etamé |
| type de ligne | conduit métallique 16 mm |
| type de câble | mâle - dénudé |
| type de cordon | câble de connexion |
| type d'extrémité du câble Version 1 | extrémité libre du câble |
| type d'extrémité du câble version 2 | |

**dimensions**

| | |
|---|---|
| longueur totale | 10 m |