fiche produit

article n° G5.431.0703.3

assemblage de câbles MST20I3KC-S 25 070WSC3

METALYNX² câble de connexion, mâle - dénudé, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, type de câble conduit métallique 16 mm, classe incendie Eca, longueur totale 7 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact blanc

article n°	G5.431.0703.3
EAN	4049088181375
unité de commande	5 pièce(s)

certificats/approbations

c UL us LISTED

données techniques

général

courant nominal	20 A
tension nominal	250 V
tension nominale d'impultion	4 kV
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 3
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	blanc
Marquage de pôle	L, N, PE
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

gestion

modèle	gaine métallique 16 mm
fonctionnement interne	fils simples LSOH
fils simples	H07Z-R
couleur de la broche de codage	blanc (C3)

version

section nominale du conducteur	2,5 mm²
classe de protection (IP)	IP20
longueur de dénudage	10 mm
longueur de dégainage	200 mm
traitement de l'extrémité du conducteur	etamé
type de ligne	conduit métallique 16 mm
type de câble	mâle - dénudé
type de cordon	câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	extrémité libre du câble
type d'extrémité du câble version 2	

dimensions

longueur totale	7 m