fiche produit

article n° 92.297.5064.0

# assemblage de câbles GST18I3KS-S 15H 50TR01

gesis® CLASSIC câble de connexion, mâle - dénudé, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05Z1Z1-F, classe incendie Eca, longueur totale 5 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact rouge tomate



| | |
|---|---|
| article n° | 92.297.5064.0 |
| EAN | 4049088277306 |
| unité de commande | 15 pièce(s) |

## certificats/approbations

## données techniques

**général**

| | |
|---|---|
| courant nominal | 16 A |
| tension nominal | 250 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| degré de pollution | 2 |
| codage mécanique Code | code 2 |
| résistance de la continuité | 57,4 mOhm |
| verrouillable | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact | rouge tomate |
| Marquage de pôle | L, N, PE |
| couleur du boîtier avec décharge de traction | noir |

**version**

| | |
|---|---|
| section nominale du conducteur | 1,5 mm² |
| classe de protection (IP) | IP40 |
| longueur de dénudage | 9 mm |
| longueur de dégainage | 37 mm |
| traitement de l'extrémité du conducteur | extrémité fils compressés par ultrasons |
| type de ligne | H05Z1Z1-F |
| couleur du câble | noir |
| diamètre du câble max. | 8 mm |
| type de câble | mâle - dénudé |
| type de cordon | câble de connexion |
| type d'extrémité du câble Version 1 | extrémité libre du câble |
| type d'extrémité du câble version 2 | GST18i3 mâle |

**matériel**

| | |
|---|---|
| traitement de surface | etamé |
| sans halogène | oui |
| câble résistance à la température continue | 70 °C |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |
| résistance au feu | 1,967 kWh/St |
| classe incendie | Eca |


**dimensions**

| | |
|---|---|
| longueur totale | 5 m |


## accessoires

| article n° | type | description |
|---|---|---|
| 05.587.3156.0 | verrouillage (G)ST18 WS | |
| 05.587.3156.1 | verrouillage (G)ST18 SW | |
| 06.560.0300.0 | elément de montage GST18I3 SW | |
| 06.561.7853.0 | cadre de montage GST18I3 SW | |
| 05.561.3653.0 | pièce de verrouillage GST18I3VS B WS | |
| 05.561.3653.1 | pièce de verrouillage GST18I3VS B SW | |
| 05.564.5353.0 | pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW | |
| 05.564.5353.2 | pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS | |
| 05.594.4250.0 | pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS | |
| 05.594.4253.0 | pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS | |

dessin technique




"Y"
M 2:1



N = blau/blue

⏚ = grün-gelb
green-yellow

L = braun/bown

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

| Teile-Nr.<br>part-no. | L | Beispiel (Farbe: tomatenrot)<br>example (colour: tomato red) | Typ<br>type |
|---|---|---|---|
| 92.297.XX64.0 | XX in dm-Schritten | 92.297.1064.0 = 10dm/L= 1000mm | GST1813KS-S 15H 10TR01 |
| U2.297.XX64.0 | XX in m-Schritten | U2.297.1264.0 = 12 m/L=12000mm | GST1813KS-S 15H X12TR01 |

**Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.**
**Additional data see CATALOG or eCatalog.**

**www.wieland-electric.com**
**eshop.wieland-electric.com**

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: -
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: of

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: %

| | 2014 | Tag/Date | Name |
|---|---|---|---|
| gezeichnet drawn | | 07.08. | Dütsch T. |
| geprüft checked | | - | - |
| Normgepr. Stand. check | | - | - |

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 92.297.0264.0 01K
Index:

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: -

Index | Datum / Blatt Date / Sheet

Änderung/Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type: GST1813 KS-S 15H ..TR01

Benennung/Title:
PRE-ASSEMBLED CABLE
KONFEKT_LEITUNG
Stecker-fr.Ende Schraubausführung/screw connection
250V AC 16A 1,5qmm halogen-free