
fiche produit

article n° 92.031.7758.0

connexion de périphériques GST18I3SB1 REV WS

gesis® CLASSIC connexion de périphériques, embrochable, épaisseur de matière du capot: 1,5 - 2,5 mm, nombre de pôles 3, version prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact blanc



article n°	92.031.7758.0
EAN	4049088267727
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

courant nominal	20 A
tension nominal	250 V
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 1
tension nominale d'impultion	4 kV
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	blanc
Marquage de pôle	L, N, PE

données de connexion

section de raccordement solide mm² max.	4 mm²
section de raccordement solide mm² min.	0,5 mm²
section de raccordement multifilaire max.	4 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	0,5 mm²
terminaison par pôle	1
longueur de la bande de fil	9 mm

version

version	prise de courant
type de connexion	connexion à vis
direction d'accouplement	droit
classe de protection (IP)	IP20
remarque sur le type de connexion	fils torsadés souples 4 mm² uniquement sans embouts
épaisseur de paroi du boîtier (min.)	1,5 mm
épaisseur de paroi du boîtier (max.)	2,5 mm
variante d'installation	embrochable

matériel

matériau du boîtier	polyamide

sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,05 kWh/St
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	etamé


dimensions


longueur	30,3 mm
largeur	35,5 mm
hauteur	21 mm


accessoires

article n°	type	description
05.595.1453.0	verrouillage (G)ST18V SW	
05.595.1453.2	verrouillage (G)ST18V WS	
05.561.3653.0	pièce de verrouillage GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	pièce de verrouillage GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS	
07.425.8753.0	couverture GST18I3 WS	
07.425.8753.1	couverture GST18I3 SW	

dessin technique








Gehäuseausschnitt
/section of housing

t= 1,5mm-2,5mm



Teile-Nr. /part-no.	Farbe /colour	Typ /type
92.031.7758.0	weiß ähnl. RAL 9003 /white sim. RAL 9003	GST18I3S B1 REV WS
92.031.7758.1	schwarz ähnl. RAL 9005 /black sim. RAL 9005	GST18I3S B1 REV SW

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material
Farbe /colour: siehe Tabelle /see table

Maßstab / Scale: 2:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	07.10.2025	Murk M.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 92.031.7758.0 13K
Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title

BUCHSENTEIL

/female connector
250V AC 20A 2,5mm²

wieland

Index	Änderung / Revision	Datum / Blatt Date / Sheet
a		22.09.2026 /

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: confidentially class: Vertraulich confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With (E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

2026-09-22 13:42:01 1.000

01-QU-RD-32/21